SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegno



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1
Nr.Cat.	1170220000
Versione	Connettore per sensori/attuatori, Contatto a crimpare
GTIN (EAN)	4032248962204
CPZ	50 Pezzo

Foglio dati

SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	0,3 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	125 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Norme

N° certificato (UR)	E344862

Dati generali

Cicli di inserimento	> 1000	Diametro esterno conduttore	-
Materiale dei contatti	Lega di rame e zinco	Resistenza contro l'isolamento	> 10^{10} Ω
Sezione di collegamento cavo, max.	0,14 mm²	Sezione di collegamento cavo, min.	1 mm²
Superficie dei contatti	dorata	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare

Classificazioni

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000796
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-02-90		

Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

Approvazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN