
HS 12.7-38.1/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



MultiMark
MultiMark offre un sistema di siglatura rapido e affidabile per permettere qualsiasi tipo di siglatura. Connettori, conduttori, cavi o dispositivi: la famiglia di prodotti MultiMark offre una gamma ben strutturata e pratica di marcatori, che possono essere usati insieme al nostro avanzato software di configurazione M-Print® PRO, adatto a tutte le aree di impiego.

I vantaggi di MultiMark
- Gamma di prodotti pratici e compatti
- Veloci da stampare e montare
- Identificazione affidabile dei collegamenti
- Eccellenti caratteristiche del materiale

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HS 12.7-38.1/50 MM Y
Nr.Cat.	2437620000
Versione	Segnafili e segnacavi, 12.7 - 38.1 mm, 50.8 x 60.5 mm, giallo
GTIN (EAN)	4050118460605
CPZ	100 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000 1140490000

HS 12.7-38.1/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	60,5 mm	Larghezza (pollici)	2,382 inch
Posizione verticale	50,8 mm	Altezza (pollici)	2 inch
Profondità	0,77 mm	Profondità (pollici)	0,03 inch
Peso netto	6,24 g		

Dati generali

Alogeni	Sì	Campo delle temperature di impiego	-55…135 °C
Colori	giallo	Industrie consigliate	Meccanica, Energia, Produttore dispositivi, Macchine
Larghezza	60,5 mm	Materiale	Poliolefina
Numero per rotolo	100		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì	Diametro esterno conduttore	12.7 - 38.1 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	38,1 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	12,7 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	240 mm²	Sezione di collegamento cavo, min.	125 mm²
Temperatura di ritiro consigliata	90 °C	Velocità di calettamento	3:1

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN

HS 12.7-38.1/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

