

**VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio)
VG M12 EMV-4 MS 3-6.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Simile alla figura



Produktabbildung

Pressacavi in ottone per la schermatura di frequenze di disturbo fino a 100 dB. La molla senza fine garantisce un contatto sicuro dello schermo del cavo

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VG M12 EMV-4 MS 3-6.5
Nr.Cat.	2435070000
Versione	VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
GTIN (EAN)	4050118446494
CPZ	50 Pezzo

VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio) VG M12 EMV-4 MS 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	34 mm	Lunghezza (pollici)	1,339 inch
Peso netto	0,014 g		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati Generali

Apertura della chiave 1	14 mm	Apertura della chiave 2	14 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Diametro cavo, esterno, max.	6,5 mm	Diametro cavo, esterno, min.	3 mm
Diametro schermo, max.	5 mm	Diametro schermo, min.	2 mm
Filettatura (esterna)	M 12	Grado di protezione	IP66, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Inserto di tenuta stagna	CR
Lunghezza filettatura	6 mm	Materiale	ottone, nichelato
O-ring	NBR	Passo del filetto	1,5 mm
Pressacavi	metrico	morsetto	Poliammide

Numeri certificati pressacavo

Numero del certificato pressacavo (UL)	E199260
--	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	STEP