



## Converter USB 3.0 a DisplayPort

Cod.Art.: 43174

### Descrizione

- Connessione di un monitor DisplayPort ad una porta USB 3.0 del PC
- Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@30Hz RGB
- Tecnologia DisplayLink
- Facile da installare, alimentata dal Bus USB 3.0
- 2 anni di garanzia

Questo convertitore USB 3.0 a DisplayPort consente di aggiungere un monitor 4K UHD ad un computer da una porta USB 3.0 Tipo A, ideale come unità di espansione di notebook e ultrabook.

E' un'alternativa ad una scheda video tradizionale con la praticità di una periferica USB; il monitor connesso può essere impostato come video primario, mirrored o come estensione del desktop. Basta installare i driver e collegarlo al computer.

### Dettagli Tecnici

#### Specifiche

- Interfacce AV: USB Tipo A a DisplayPort
- Standard interfacce: -
- Larghezza di banda supportata: -
- Risoluzione massima in ingresso: 3840x2160@30Hz RGB
- Risoluzione massima in uscita: 3840x2160@30Hz RGB
- Chipset: DL5500
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo A
- Power Delivery: -
- Supporto HDCP: -
- Supporto Audio: Audio DisplayPort integrato
- Porte Audio separate: -
- Caratteristiche speciali: Tecnologia DisplayLink

## Connettori

- Ingressi: 1 x USB Micro-B (Femmina)
- Uscite: 1 x DisplayPort (Femmina)
- Alimentatore: Bus-powered

## Caratteristiche fisiche

- Dimensioni (ca.) LxAxP: 43x75x13mm (1.69.x2.95x0.51in)
- Lunghezza del cavo (fissato): -
- Materiale: Plastica
- Peso netto: 0.040kg (0.09lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Tasso di umidità: 0 - 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: -
- Colore: Nero

## Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 156x140x40mm (6.14x5.51x1.57in)
- Peso complessivo: 0.2kg (0.44lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

## Contenuto della confezione

- Converter USB 3.0 a DisplayPort
- Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro-B 0.5m
- CD con Driver DisplayLink
- Manuale

## Riferimenti per l'ordine

- No.: 43174
- EAN: 4002888431743