

**Cabtite (sistema di inserimento cavi)
CABTITE SE 2/6.5 SML BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Sia che usiate cavi di diametro grande o piccolo, Cabtite vi offre sempre la guarnizione adatta.

La forma conica della guarnizione permette di spingere dall'interno verso l'esterno gli inserti a griglia a incastro precedentemente posizionati, sigilla in modo affidabile gli spazi intermedi e offre funzione di fermacavo secondo DIN EN 62444. Le guarnizioni combinate ai telai raggiungono un grado di protezione IP66. Grazie alla forma fessurata con taglio ondulato, è particolarmente indicata per cavi confezionati.

- Gli inserti guarnizione neri sono progettati per temperature di funzionamento particolarmente elevate e garantiscono una classe di infiammabilità UL 94 HB
- Le guarnizioni grigie rispettano la classe di infiammabilità UL 94 V0, pertanto sono adatte alle esigenze dell'industria ferroviaria
- Utilizzando degli inserti multipli, possono essere fatti passare attraverso una guarnizione due o più cavi, così come dei cavi speciali

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CABTITE SE 2/6.5 SML BK
Nr.Cat.	2583600000
Versione	Guarnizione, Cabtite (sistema di inserimento cavi), TPE, Nero assoluto, Posizione verticale: 17.7 mm, Larghezza: 20.7 mm, Profondità: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118616064
CPZ	10 Pezzo

Cabtite (sistema di inserimento cavi)
CABTITE SE 2/6.5 SML BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	20,7 mm	Lunghezza (pollici)	0,815 inch
Larghezza	20,7 mm	Larghezza (pollici)	0,815 inch
Posizione verticale	17,7 mm	Altezza (pollici)	0,697 inch
Profondità	17,7 mm	Profondità (pollici)	0,697 inch
Peso netto	5,9 g		

Informazioni generali

Classe d'infiammabilità UL 94	HB	Guarnizione	1 guarnizione piccola
Diametro cavo, esterno, min.	6,5 mm	Diametro cavo, esterno, max.	7 mm
Alogeni	No	Silicone	No
Materiale	TPE		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000879	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-21	eClass 9.1	27-14-44-21

Approvazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	Cabtite Installation Instructions