

**VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J)
VP M20 EX SI 7J**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Simile alla figura

I tappi di chiusura servono a chiudere i fori filettati superflui, in modo da garantire il mantenimento del grado di protezione IP.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VP M20 EX SI 7J
Nr.Cat.	2066730000
Versione	VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
GTIN (EAN)	4050118415346
CPZ	100 Pezzo

VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J)
VP M20 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Lunghezza	17 mm	Lunghezza (pollici)	0,669 inch
Posizione verticale	17 mm	Altezza (pollici)	0,669 inch
Peso netto	3,4 g		

Dati Generali

Apertura della chiave 1	23 mm	Apertura della chiave 2	23 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	70 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-60 °C
Coppia di serraggio controdado, max.	2 Nm	Coppia di serraggio controdado, min.	1,8 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	2 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	2 Nm
Filettatura (esterna)	M 20	Grado di protezione	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Guarnizione	Silicone
Indicazioni per l'installazione	Vedere le istruzioni per il montaggio	Lunghezza filettatura	11 mm
Materiale		Norme	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
	poliammide 6	Passo del filetto	1,5 mm
O-ring	Silicone	Resistenza agli urti	7 joule secondo IEC60079-0
Protezione d'accensione	Sicurezza aumentata Ex e		

Numeri certificati pressacavo

Marcatura:	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Numero del certificato pressacavo (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Numero del certificato pressacavo (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X	Numero del certificato pressacavo (INMETRO)	DNV 12.0051 X
Numero del certificato pressacavo (EAC)	RU C-TR.ГБ05.B.00840		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-91-11
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-35

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN
Dati ingegneristici	STEP