

**HSS-HF 1.6-3.2 EL W13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La stampa dei tubi termoretraibili continui della serie MultiMark è realizzata in pochi secondi grazie alle nostre stampanti a trasferimento termico. La lunghezza del marcatore può essere regolata singolarmente per adattarsi al numero di caratteri o alle dimensioni disponibili. La lunghezza necessaria è pre-forata con precisione per mezzo di una lama speciale. Grazie alla loro forma ovale, i marcatori si aprono con facilità, si applicano rapidamente e si riducono con precisione per adattarsi al conduttore.

In caso di bobine contenenti più di 30 metri di materiale di stampa, è necessario l'utilizzo di un porta bobine esterno (1302920000).

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | HSS-HF 1.6-3.2 EL W13M                                                           |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1423340000</a>                                                       |
| Versione              | Segnafili e segnacavi, 1.6 - 3.2 mm, x 5.6 mm, bianco                            |
| GTIN (EAN)            | 4050118227581                                                                    |
| CPZ                   | 1 Pezzo                                                                          |
| stampante compatibile | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

**HSS-HF 1.6-3.2 EL W13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |           |                      |             |
|------------|-----------|----------------------|-------------|
| Lunghezza  | 13.000 mm | Lunghezza (pollici)  | 511,81 inch |
| Larghezza  | 5,6 mm    | Larghezza (pollici)  | 0,22 inch   |
| Profondità | 0,7 mm    | Profondità (pollici) | 0,028 inch  |
| Peso netto | 110 g     |                      |             |

**Dati generali**

|                   |           |                                    |              |
|-------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Alogeni           | No        | Campo delle temperature di impiego | -55...105 °C |
| Colori            | bianco    | Larghezza                          | 5,6 mm       |
| Lunghezza         | 13.000 mm | Materiale                          | Poliolefina  |
| Numero per rotolo | 1         |                                    |              |

**Segnafili e segnacavi**

|                                       |                     |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Alogeni                               | No                  | Diametro esterno conduttore           | 1,6 - 3,2 mm        |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 3,2 mm              | Diametro esterno del conduttore, min. | 1,6 mm              |
| Sezione di collegamento cavo, max.    | 1,5 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min.    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura di ritiro consigliata     | 90 °C               | Velocità di calettamento              | 2:1                 |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                                                  |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                                                  |
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN 45545-2 2013+A1 2015</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a> |
| Software                                         | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a>                                                                                                |

**HSS-HF 1.6-3.2 EL W13M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

