

**Cabtite (sistema di inserimento cavi)
CABTITE CR 24/10 EMV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Il sistema di inserimento cavi Cabtite offre la massima flessibilità nella gestione dei cavi in armadi di comando, custodie e macchine, allo stesso tempo permettendo di risparmiare tempo e garantendo una funzione di isolamento e fermacavo sicura per cavi con terminale già inserito e senza terminale. La forma modulare dei telai, degli inserti a griglia e gli elementi di sigillatura Cabtite permette una rapida configurazione degli intagli per cavi con terminale preinserito, senza dover impiegare utensili e con una affidabile sigillatura di grado IP66 a norma DIN EN 60529. Telaio. Inserto. Guarnizione. Le tre componenti di base del sistema modulare garantiscono massima flessibilità, variabilità e diversità di varianti.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CABTITE CR 24/10 EMV
Nr.Cat.	2583890000
Versione	Strisce protettive per cavi, Cabtite (sistema di inserimento cavi), acciaio, zincato®, argento, Posizione verticale: 16 mm, Larghezza: 35.23 mm, Profondità: 16 mm
GTIN (EAN)	4050118647068
CPZ	10 Pezzo

**Cabtite (sistema di inserimento cavi)
CABTITE CR 24/10 EMV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	140 mm	Lunghezza (pollici)	5,512 inch
Larghezza	35,23 mm	Larghezza (pollici)	1,387 inch
Posizione verticale	16 mm	Altezza (pollici)	0,63 inch
Profondità	16 mm	Profondità (pollici)	0,63 inch
Larghezza di fissaggio	5,3 mm	Altezza di fissaggio	5,91 mm
Peso netto	46,96 g	Diametro	5,3 mm

Informazioni generali

Alogeni	No	Silicone	No
Materiale	acciaio, zincato@		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	STEP
---------------------	----------------------