

**OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08  
BLZP AH 6 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Protezione concreta, valida ergonomia ed ottica chiusa:**

Dal fermacavo dei conduttori collegati attraverso la protezione visiva e di contatto fino all'ausilio di trazione: le calotte di copertura installabili come optional soddisfano in egual misura le esigenze meccaniche, ottiche e tattili. Entrambi i semicuscinetti avvolgono completamente il connettore, si innestano in modo sicuro l'uno nell'altro ed offrono le seguenti funzioni:

- scarico della trazione mediante fascette serracavo o serracavi integrati.
- contrassegno mediante dekafix o strisce adesive
- possibilità di installazione affiancata senza perdita della polarità o salto di passo
- Compatibilità: adatto per connettori con e senza flangia oppure per elementi di fissaggio
- Flessibilità: in funzione della grandezza sono previste 1-3 uscite cavi in diverse direzioni

In questo modo le calotte di copertura Weidmüller garantiscono maggiore stabilità a fronte di una migliore identificazione, di una completa compatibilità e flessibilità.

Il risultato: massima sicurezza e facilità d'impiego per l'applicazione ed l'utilizzatore.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo               | BLZP AH 6 BK                                                         |
| Nr.Cat.            | <a href="#">2507080000</a>                                           |
| Versione           | Connettore per circuito stampato, Accessori, Nero, Numero di poli: 6 |
| GTIN (EAN)         | 4050118524246                                                        |
| CPZ                | 10 Pezzo                                                             |
| Parametri prodotto |                                                                      |
| Imballaggio        | Box                                                                  |

**OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08  
BLZP AH 6 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |        |                     |            |
|---------------------|--------|---------------------|------------|
| Lunghezza           | 30 mm  | Lunghezza (pollici) | 1,181 inch |
| Larghezza           | 19 mm  | Larghezza (pollici) | 0,748 inch |
| Posizione verticale | 44 mm  | Altezza (pollici)   | 1,732 inch |
| Peso netto          | 10,8 g |                     |            |

**Dati del materiale**

|                                            |          |                                            |        |
|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------|
| Materiale isolante                         | PBT      | Colori                                     | Nero   |
| Tabella dei colori (simile)                | RAL 9011 | Temperatura d'esercizio , min.             | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio , max.             | 100 °C   | Campo della temperatura di montaggio, min. | -25 °C |
| Campo della temperatura di montaggio, max. | 100 °C   |                                            |        |

**Dati di dimensionamento secondo IEC**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Testato secondo lo standard | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|-----------------------------|------------------------|

**Imballaggio**

|               |     |               |     |
|---------------|-----|---------------|-----|
| Imballaggio   | Box | Lunghezza VPE | 0 m |
| Larghezza VPE | 0 m | Altezza VPE   | 0 m |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC000250    | ETIM 5.0   | EC000250    |
| ETIM 6.0   | EC002638    | eClass 6.2 | 27-26-92-01 |
| eClass 9.0 | 27-44-03-09 | eClass 9.1 | 27-44-03-09 |

**Note**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conformità IPC | Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta. |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08  
BLZP AH 6 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**