

THM
THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



I segnacavi THM WriteOn su bobina sono usati per siglare conduttori e cavi con diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.

- Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
- Stampa semplice e rapida con stampanti a trasferimento termico di alta qualità

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM WO VIN 24.5/100 WS
Nr.Cat.	1391430000
Versione	THM, Segnafili e segnacavi, 8 - 23 mm, 24.5 x 100 mm, bianco
GTIN (EAN)	4050118191714
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000

THM

THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	100 mm	Larghezza (pollici)	3,937 inch
Posizione verticale	24,5 mm	Altezza (pollici)	0,965 inch
Profondità	0,065 mm	Profondità (pollici)	0,003 inch
Peso netto	994 g		

Dati generali

Adesivo	Adesivo di poliacrilato	Alogeni	Sì
Approvazione secondo UL 969	No	Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	bianco
Dimensioni del campo di siglatura	25 x 24.5 mm	Larghezza	100 mm
Materiale	pellicola di vinile	Numero per rotolo	2.000
Tipo di stampa	Neutro	Versione	autoadesivo

Segnafile e segnacavi

Alogeni	Sì	Diametro esterno conduttore	8 - 23 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	23 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	8 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	95 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0,75 mm ²

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

Foglio dati

THM
THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni