SAIE-M12S-3+PE-S-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



I dispositivi periferici dovrebbero essere alimentati con maggiore potenza.Con il nuovo connettore ad innesto M12 di Weidmüller, è possibile fornire oltre 250 V e 2 A senza problemi.I connettori a innesto M12 compatti codificati S e T sono progettati per la trasmissione di massimo 630 V DC o 60 V DC e 12 A.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAIE-M12S-3+PE-S-0.5U-M16
Nr.Cat.	1460320000
Versione	Spina incorporata, M12, Connettore maschio, diritto, M 16, Numero di poli: 4
GTIN (EAN)	4050118266528
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

SAIE-M12S-3+PE-S-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	49 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-2-111

Dati generali

Campo di temperatura custodia	-40 ... +85 ° C	Codifica	S
Corrente nominale	12 A	Corrente nominale	12 A
Diametro esterno conduttore	-	Filettatura del collegamento	M12
Grado di protezione	IP67, se avvitato	Lunghezza trefolo/cavo	0,5 m
Materiale base della custodia	Ottone, nichelato	Numero di poli	4
Pressacavi	M 16	Sezione del conduttore	16 AWG
Superficie dei contatti	dorata	Tensione nominale	630 V

Classificazioni

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Approvazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

SAIE-M12S-3+PE-S-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Schema dei poli

