

**Spine piatte**  
**KRN-M12/-150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



**L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.**

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Tipo       | KRN-M12/-150                      |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1495720000</a>        |
| Versione   | Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305296                     |
| CPZ        | 25 Pezzo                          |

**Spine piatte**  
**KRN-M12/-150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|      |        |            |        |
|------|--------|------------|--------|
| Peso | 8,07 g | Peso netto | 80,7 g |
|------|--------|------------|--------|

**Dati tecnici**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Versione | Serie Euro, standard |
|----------|----------------------|

**Giunti**

|                               |                     |                              |         |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------|---------|
| Diametro esterno codolo (d3)  | 21,3 mm             | Diametro interno codolo (d1) | 16,8 mm |
| Diametro interno flangia (d2) | 13 mm               | Foro                         | M 12    |
| Isolamento                    | non presente        | Larghezza flangia (b)        | 31 mm   |
| Lunghezza codolo (a)          | 29 mm               | Lunghezza collegamento (l)   | 56 mm   |
| Sezione di collegamento cavo  | 150 mm <sup>2</sup> |                              |         |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC001509    |
| ETIM 5.0   | EC001051    | ETIM 6.0   | EC001051    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-05 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-05 | eClass 9.0 | 27-40-02-05 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-05 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN</a>                |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                 |

**Spine piatte**  
**KRN-M12/-150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni**