

**Industrial Ethernet
IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9
Nr.Cat.	2003370000
Versione	FrontCom, Inserto piastra, non schermate, 1 x GFCL, 1 x fusibile, 2x dati, 1x segnale
GTIN (EAN)	4050118387322
CPZ	1 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	90,5 mm	Lunghezza (pollici)	3,563 inch
Larghezza	116,5 mm	Larghezza (pollici)	4,587 inch
Posizione verticale	23 mm	Altezza (pollici)	0,906 inch
Peso netto	141,78 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	66 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-35 °C
Temperatura d'esercizio	-35 °C...66 °C	Temperatura di magazzinaggio	
Temperatura di posa			

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati generali

Materiale	Polycarbonato PC	Tipo di prodotto	Inserto piastra, non schermate
-----------	------------------	------------------	--------------------------------

Norme

N° certificato (cURus) E223801

Proprietà elettriche

Tensione d'esercizio 125 V AC

Conduttori innestabili

Lunghezza di spellatura	9 mm	Sezione trasversale conduttore estremamente flessibile con terminale	1.5 ... 2.5 mm ²
Sezione trasversale conduttore estremamente flessibile senza terminale ...		Sezione trasversale conduttore flessibile con terminale	1.5 ... 2.5 mm ²
Sezione trasversale conduttore flessibile senza terminale	...	Sezione trasversale conduttore rigido	1.5 ... 4 mm ²
Tipo di collegamento	Collegamento a vite		

Classificazioni

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC000456
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9.0	27-18-28-06	eClass 9.1	27-18-92-90

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

**Industrial Ethernet
IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato**