SAISW-M16-12/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.
Connettori maschio e femmina confezionabili liberamente per collegamenti M8, M12, M16 e 7/8" estremamente robusti e ideali, ad esempio, per la costruzione di macchine. I connettori ad innesto tondi M16 sono in grado di trasmettere grandi quantità di energia e da molti anni definiscono gli standard di mercato.
Il collegamento a saldare fornisce un'elevata densità di contatto su una piccola area. Con questa tecnica il conduttore nudo è saldato ai contatti e produce una buona conducibilità elettrica.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAISW-M16-12/9
Nr.Cat.	1548850000
Versione	Connettore maschio di configurazione libera, M16, Connettore maschio, angolato
GTIN (EAN)	4050118355321
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

SAISW-M16-12/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	36 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Campo di temperatura custodia	-40 … +85 ° C	Cicli di inserimento	≥ 500
Codifica	nessuno	Collegamento schermato	Nessuno
Corrente nominale	3 A	Diametro del cavo, max.	8 mm
Diametro del cavo, min.	6 mm	Grado di lordura	3
Grado di protezione	IP40	Materiale anello filettato	Pressofusione di zinco
Materiale base della custodia	PA	Numero di poli	12
Pressacavi	PG 9	Resistenza contro l'isolamento	10^8 Ω
Sezione di collegamento, max.	0,25 mm²	Sezione di collegamento, min.	0,14 mm²
Superficie dei contatti	Ag (argento)	Tensione nominale	60 V
Tipo di collegamento	Collegamento a saldare		

Classificazioni

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Approvazioni

ROHS	Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	FL FIELDWIRING EN
Documentazione utente	Manual