

**HSS 2.1-6.4 EL Y13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La guaina termoretraibile continua TwinMark viene siglata in pochi secondi usando la stampa a trasferimento termico. A seconda del numero di caratteri o dello spazio disponibile, la lunghezza del marcatore può essere regolata e ridotta per adattarsi al conduttore. Dopo l'importazione dei dati col nostro software M-Print® PRO e la siglatura con la stampante THM Plus S, la guaina termoretraibile viene perforata sulla lunghezza desiderata ed è subito pronta per l'uso.

In caso di bobine contenenti più di 30 metri di materiale di stampa, è necessario l'utilizzo di un porta bobine esterno (1302920000).

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Tipo                  | HSS 2.1-6.4 EL Y13M                                    |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1489560000</a>                             |
| Versione              | Segnafili e segnacavi, 2.1 - 6.4 mm, x 10.7 mm, giallo |
| GTIN (EAN)            | 4050118299182                                          |
| CPZ                   | 1 Pezzo                                                |
| stampante compatibile | <a href="#">2430920000</a>                             |

**HSS 2.1-6.4 EL Y13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |           |                      |             |
|------------|-----------|----------------------|-------------|
| Lunghezza  | 13.000 mm | Lunghezza (pollici)  | 511,81 inch |
| Larghezza  | 10,7 mm   | Larghezza (pollici)  | 0,421 inch  |
| Profondità | 0,77 mm   | Profondità (pollici) | 0,03 inch   |
| Peso netto | 141 g     |                      |             |

**Dati generali**

|           |              |                                    |                                                            |
|-----------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Alogeni   | Sì           | Campo delle temperature di impiego | -55...135 °C                                               |
| Colori    |              | Industrie consigliate              | Meccanica, Energia,<br>Produttore dispositivi,<br>Macchine |
|           | giallo       |                                    |                                                            |
| Larghezza | 10,7 mm      | Lunghezza                          | 13.000 mm                                                  |
| Materiale | Poliiolefina |                                    |                                                            |

**Segnafili e segnacavi**

|                                       |                   |                                       |                     |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Alogeni                               | Sì                | Diametro esterno conduttore           | 2.1 - 6.4 mm        |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 6,4 mm            | Diametro esterno del conduttore, min. | 2,1 mm              |
| Sezione di collegamento cavo, max.    | 6 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min.    | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura di ritiro consigliata     | 90 °C             | Velocità di calettamento              | 3:1                 |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**Dati ingegneristici [EPLAN, WSCAD](#)

**HSS 2.1-6.4 EL Y13M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

