

SAIE-M12S-4-0.2U P9 .75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I dispositivi periferici dovrebbero essere alimentati con maggiore potenza. Con il nuovo connettore ad innesto M12 di Weidmüller, è possibile fornire oltre 250 V e 2 A senza problemi. I connettori a innesto M12 compatti codificati S e T sono progettati per la trasmissione di massimo 630 V DC o 60 V DC e 12 A.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAIE-M12S-4-0.2U P9 .75
Nr.Cat.	1353770000
Versione	Spina incorporata, M12, Connettore maschio, diritto, PG 9, Numero di poli: 4
GTIN (EAN)	4050118156195
CPZ	1 Pezzo

SAIE-M12S-4-0.2U P9 .75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 21 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-101

Dati generali

Campo di temperatura custodia	-40 ... +85 °C	Codifica	A
Corrente nominale	8 A	Corrente nominale	Contatti 1-4 8 A, contatto 5 2 A
Diametro esterno conduttore	-	Filettatura del collegamento	M12
Grado di protezione	IP67, se avvitato	Lunghezza trefolo/cavo	0,2 m
Materiale base della custodia	Ottone, nichelato	Numero di poli	4
Pressacavi	PG 9	Sezione del conduttore	18 AWG
Superficie dei contatti	dorata	Tensione di dimensionamento	250 V (3- e 4-poli) / 60 V (5-poli)
Tensione nominale	250 V		

Classificazioni

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

DownloadsBrochure/Catalogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAIE-M12S-4-0.2U P9 .75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni****Schema dei poli**