

**Morsetti a bullone
WFF 185 NFF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Klippon® Connect con tecnologia a bullone

I morsetti a perno di Weidmüller sono un'alternativa sicura e robusta in condizioni ambientali particolarmente difficili. La vasta gamma di accessori e la qualità della lavorazione assicurano una elevata produttività durante le fasi di progettazione e montaggio, oltre ad un funzionamento sicuro.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WFF 185 NFF
Nr.Cat.	1049250000
Versione	Morsetti a bullone, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 185 mm ² , Collegamento a bullone, Montaggio diretto, TS 35
GTIN (EAN)	4050118255133
CPZ	2 Pezzo

**Morsetti a bullone
WFF 185 NFF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	55 mm	Larghezza (pollici)	2,165 inch
Posizione verticale	163 mm	Altezza (pollici)	6,417 inch
Profondità	77,2 mm	Profondità (pollici)	3,039 inch
Peso netto	581 g		

Temperature

Temperatura di magazzino, max.	40 °C	Temperatura di magazzino, min.	10 °C
Temperatura di magazzino	10 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C		

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto, TS 35	Lati aperti	chiuso
-------------------------	--------------------------	-------------	--------

Collegamento a bullone

Campo di serraggio, collegamento a bullone, max.	240 mm ²	Campo di serraggio, collegamento a bullone, min.	10 mm ²
Capocorda DIN 46 234	10...240 mm ²	Coppia di serraggio, max.	60 Nm
Coppia di serraggio, min.	50 Nm	Misura bulloni per collegamento piatto	M 12

Dati caratteristici del sistema

Coppia di serraggio (vite di serraggio per conduttori in rame)	50...60 Nm	Numero di piani	1
Numero dei punti di serraggio per piano	2	Piani ponticellati internamente	No
Collegamento PE	No	Guida	TS 35

Dati dei materiali

Materiale	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'inflammabilità UL 94	V-0		

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	185 mm ²	Tensione nominale	500 V
Corrente nominale	353 A	Corrente con conduttore max.	353 A
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x	0,09 mΩ		

Dimensioni

Sfalsamento TS 35	81,5 mm
-------------------	---------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Campo di serraggio, collegamento a bullone, max.	240 mm ²	Campo di serraggio, collegamento a bullone, min.	10 mm ²
Campo di sezioni, max.	240 mm ²	Campo di sezioni, min.	10 mm ²
Capocorda DIN 46 234	10...240 mm ²	Coppia di serraggio, max.	60 Nm
Coppia di serraggio, min.	50 Nm	Misura bulloni per collegamento piatto	M 12
Numero di collegamenti	2	Tipo di collegamento	Collegamento a bullone

**Morsetti a bullone
WFF 185 NFF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC002020	ETIM 4.0	EC002020
ETIM 5.0	EC002020	ETIM 6.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20	eClass 8.1	27-14-11-20
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dati ingegneristici	EPLAN
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks