

**SFX-DT 11/60 MC NE BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Grazie alle nostre soluzioni di siglatura rilevabili, supportiamo i nostri clienti del settore food&beverage assicurando gli elevati standard richiesti dalla normativa HACCP. Grazie al riempitivo metallico, i nostri cartellini MultiCard rilevabili vengono identificati con affidabilità da rilevatori di metallo e ai raggi X. L'identificazione riduce al minimo il rischio di contaminazione durante i processi di lavorazione degli alimenti. Il sistema MultiCard garantisce la massima sicurezza grazie a proprietà quali resistenza alla corrosione, all'invecchiamento, ai raggi UV e al calore. Le caratteristiche di sicurezza sono regolarmente controllate e confermate nel nostro laboratorio accreditato. Non adatti al contatto diretto con gli alimenti.

- Identificabile con rilevatori di metallo e ai raggi X
- Riconoscibile visivamente perché di colore blu
- Riempitivo metallico resistente alla corrosione
- Immagine stampata chiara e resistente
- Disponibile in più versioni per un'ampia gamma di necessità di siglatura

**Dati generali per l'ordinazione**

| Tipo                  | SFX-DT 11/60 MC NE BL                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Nr.Cat.               | <a href="#">2602730000</a>                        |
| Versione              | Segnafili e segnacavi, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, blu |
| GTIN (EAN)            | 4050118613254                                     |
| CPZ                   | 60 Pezzo                                          |
| stampante compatibile | <a href="#">1324380000</a>                        |

**SFX-DT 11/60 MC NE BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 11 mm   | Larghezza (pollici)  | 0,433 inch |
| Posizione verticale | 60 mm   | Altezza (pollici)    | 2,362 inch |
| Profondità          | 0,8 mm  | Profondità (pollici) | 0,031 inch |
| Peso netto          | 1,831 g |                      |            |

**Dati generali**

|                       |                                  |                                    |              |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Alogeni               | No                               | Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C |
| Caratteri stampati    | Neutro                           | Classe d'infiammabilità UL 94      | HB           |
| Colori                | blu                              | Dimensioni del campo di siglatura  | 44 x 11 mm   |
| Industrie consigliate | Industria alimentare             | Larghezza                          | 11 mm        |
| Materiale             | poliammide 66                    | Rilevabile secondo Rondotest       | 4.7 mm AI    |
| Versione              | Montaggio con fascette serracavo |                                    |              |

**Segnafili e segnacavi**

|                                       |                     |                                       |                    |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Alogeni                               | No                  | Diametro esterno conduttore           | 7 - 40 mm          |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 40 mm               | Diametro esterno del conduttore, min. | 7 mm               |
| Sezione di collegamento cavo, max.    | 500 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min.    | 16 mm <sup>2</sup> |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**SFX-DT 11/60 MC NE BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

