



Relè di comando, easyE4 (espandibile, Ethernet), 24 V DC, Ingressi Digitali: 8, di cui utilizzabili come analogici: 4, morsetto a vite


Tipo EASY-E4-DC-12TC1
Catalog No. 197213

Programma di fornitura

Funzione di base			Dispositivo di base easyE4
Descrizione			Relè di comando elettronico Tensione nominale di esercizio 24 V CC 8 ingressi digitali per 24 V CC di questi, 4 ingressi possono essere utilizzati come ingressi analogici e 4 ingressi come contatori veloci 4 uscite transistor per 24 V CC con display Controllo di intervallo con interfaccia Ethernet Espandibile con la serie easyE4 di espansioni di ingresso/uscita digitali con elemento di collegamento easy-E4-CONNECT1 (articolo Y7-197225) Morsetti a vite
Ingressi			
Digitali			8
di cui utilizzabili come analogici			4
Uscite			
Numero uscite			Transistor: 4
Altre caratteristiche			
Orologio calendario			#
Display + tastiera			#
Espansioni			espandibile Rete (Ethernet)
Tensione di alimentazione			24 V DC
software			EASYSOFT-SWLIC/easySoft 7
Tipo di collegamento			morsetto a vite

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-30 IEC/EN 61131-2 EN 61010 EN 50178
Approvazioni			
Approvazioni			cULus
Certificato			CE
Omologazioni navali			DNV GL
			
Dimensioni (B x H x P)		mm	71,5 x 90 x 58
Peso		kg	0.178
Montaggio			Guida omega IEC/EN 60715, 35 mm o montaggio a vite con basi di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Tipo di collegamento			morsetto a vite
Ethernet			
Collegamenti			spina RJ45, 8-pin
Tipo di cavo			CAT5

Sezioni di collegamento

Morsetti a vite			
-----------------	--	--	--

Rigido		mm ²	0,2 - 4
flessibile		mm ²	0,2 - 2,5
Rigido/flessibile, con puntalino		mm ²	0,2 - 2,5
A filo unico o a trefoli		AWG	22 - 12
Cacciavite a taglio		mm	0.8 x 3.5
Coppia di serraggio		Nm	0.5 - 0.7
Lunghezza di spelatura		mm	6.5

display

Display - tipo			Monocromo
Righe x caratteri			6 x 16

Temperatura ambiente

Temperatura ambiente di servizio		°C	-25 - 55, freddo secondo IEC 60068-2-1, caldo secondo IEC 60068-2-2
Condensa			Eliminazione della condensa con misure idonee
Display LCD (leggibile con sicurezza)		°C	0 - 55
Stoccaggio	θ	°C	-40 - +70
umidità dell'aria relativa		%	nach IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78 5 - 95
Pressione atmosferica (esercizio)		hPa	795 - 1080

Condizioni ambientali meccaniche

Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)			IP20
vibrazioni		Hz	secondo IEC/EN 60068-2-6 ampiezza costante 0.15 mm: 10 - 57 accelerazione costante 2 g: 57 - 150
Resistenza agli urti (IEC/EN 60068-2-27) semionda 15 g/11 ms		Urti	18
Caduta (IEC/EN 60068-2-31)	Altezza di caduta	mm	50
Caduta libera, imballato (IEC/EN 60068-2-32)		m	0.3
Posizione di montaggio			verticale


Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/2
Scarica elettrostatica (ESD)			
Norma applicata			nach IEC/EN 61000-4-2
Scarico dell'aria		kV	8
Scarica dei contatti		kV	6
campi elettromagnetici (RFI), a IEC EN 61000-4-3		V/m	0.08 - 1.0 GHz: 10 1.4 - 2 GHz: 3 2.0 - 2.7 GHz: 1
Soppressione radiodisturbo			EN 61000-6-3 Classe B
Impulsi Burst		kV	secondo IEC/EN 61000-4-4 Cavi di alimentazione: 2 Cavi di segnale: 2
impulsi ad alta energia (surge)			secondo IEC/EN 61000-4-5 0.5 kV (cavi di alimentazione simmetrici) 1 kV (cavi di alimentazione asimmetrici)
Ammissione a IEC EN 61000-4-6		V	10

Prova di isolamento

Misurazione della distanza di isolamento in aria			nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Prova di isolamento			conf. EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201

Memorizzazione transitoria dell'orologio calendario

Memorizzazione transitoria dell'orologio calendario			
			① Tempo tampone (ore) a supercondensatore completamente carico ② durata d'esercizio (anni)
Precisione del controllo di intervallo		s/giorno	Tip. ± 2 (± 0,2 h/anno) in base alla temperatura ambiente sono possibili oscillazioni fino a ± 5 s/giorno (± 0.5 h/anno)

Esattezza di ripetizione del temporizzatore

Precisione del temporizzatore (dal valore)		%	± 0.02
Risoluzione			

Campo "S"	ms	5
Campo "M:S"	s	1
Campo "H:M"	min	1

Alimentazione

Tensione nominale d'impiego	U_e	V	24 DC (-15/+20%)
Campo ammesso	U_e		20.4 - 28.8 V DC
Ondulazione residua		%	≤ 5
Protezione contro inversioni di polarità			Si
Corrente di ingresso			max. 80 mA a U_e
Interruzioni di tensione		ms	≤ 10
Fusibile		A	$\geq 1A$ (T)
Dissipazione	P	W	tip. 2
Dissipazione a 24 V DC		W	2

Ingressi digitali 24 V DC

Numero			8
Ingressi configurabili come ingressi analogici			4 (I5, I6, I7, I8)
Indicazione di stato			LCD-Display
Separazione galvanica			verso tensione di alimentazione: no verso scheda di memoria: no a Ethernet: si fra gli ingressi: no verso le uscite: si ai dispositivi di espansione: si
Tensione nominale d'impiego	U_e	V DC	24
Tensione di ingresso		V DC	Stato 0: ≤ 5 (I1 - I8) Condizione 1: ≥ 15 (I1 - I8)
Corrente di ingresso nello stato 1		mA	3,3 (I1 - I4) 1,8 (I5 - I8)
Tempi di ritardo		ms	20 (0 -> 1/1 -> 0, soppressione rimbalzi ON) tipo 0.015 (0 -> 1/1 -> 0, soppressione rimbalzi OFF)
Lunghezza linea		m	100 (non schermata)
Contatore di frequenza			
Numero			4 (I1, I2, I3, I4)
Frequenza di conteggio		kHz	≤ 5
Forma dell'impulso			rettangolare
Rapporto impulso/pausa			1:1
Lunghezza linea		m	≤ 20 (schermato)
Contatore incrementale			
Numero ingressi di conteggio			2 (I1 + I2, I3 + I4)
Campo valori			da -2147483648 a +2147483647
Frequenza di conteggio		kHz	≤ 5
Forma dell'impulso			rettangolare
Sfasamento segnale			90°
Rapporto impulso/pausa			1:1
Lunghezza linea		m	≤ 20 (schermato)
Ingressi contatore rapidi			
Numero			4 (I1, I2, I3, I4)
Campo valori			da -2147483648 a +2147483647
Frequenza di conteggio		kHz	≤ 10
Forma dell'impulso			rettangolare
Rapporto impulso/pausa			1:1
Lunghezza linea		m	≤ 20 (schermato)

Ingressi analogici

Numero			4 (I5, I6, I7, I8)
Separazione galvanica			verso tensione di alimentazione: no alla scheda di memoria: no a Ethernet: si fra gli ingressi: no verso le uscite: si ai dispositivi di espansione: si
Tipo di ingresso			Tensione CC

Campo di segnale			0 - 10 V DC
Risoluzione			12 bit (valore 0 - 4095)
Impedenza d'ingresso		kΩ	13.3
Precisione del valore reale			
due dispositivi dalla serie		%	± 3, ± 0,12 V
in un singolo apparecchio		%	± 2, ± 0,12 V
Tempo di conversione analogico/digitale		ms	ogni ciclo CPU
Corrente di ingresso		mA	< 1
Lunghezza linea		m	≤ 30, schermata

Uscite a transistor

Numero			4
Tensione nominale di impiego	U_e	V DC	24
Campo ammesso	U_e		20.4 - 28.8 V DC
Ondulazione residua		%	≤ 5
Corrente di alimentazione		mA	tip./max. 15
Protezione contro inversioni di polarità			sì (Attenzione: se alle uscite si applica la tensione di alimentazione con polarità errata, si verificherà un cortocircuito.)
Separazione galvanica			rispetto alla tensione di alimentazione: sì verso scheda di memoria: sì a Ethernet: sì verso gli ingressi: sì ai pulsanti di controllo: sì tra le uscite: no ai dispositivi di espansione: sì
Corrente nominale d'impiego nello stato "1" DC per canale	I_e	A	max. 0.5
Corrente residua nello stato "0" per canale		mA	< 0.005
Tensione di uscita max.		V	1 (allo stato 0 per canale) $U = U_e - 1$ V (stato 1 per $I_e = 0.5$ A)
Protezione contro cortocircuiti			sì, elettronico (Q1 - Q4)
Corrente di apertura al corto circuito per R_a 10 mΩ		A	$0,7 \leq I_e \leq 1,7$ per uscita a seconda del numero di canali attivi e del relativo carico
Corrente di corto circuito complessiva massima		A	6.8
Disinserzione termica			sì
Massima frequenza di commutazione con carico ohmico costante $R_L < 100$ kΩ (a seconda del numero di canali attivi e del carico)		Manovre/h	abhängig von der Zykluszeit des Basisgeräts und bei Erweiterungsgeräten auch von deren Übertragungszeit
Collegabilità in parallelo delle uscite			
con carico ohmico, carico induttivo con circuito di protezione esterno, combinazione nell'ambito di un gruppo			Gruppo 1: Q1 - Q4
Numero di uscite	max.		4
Max. corrente totale		A	2
Visualizzazione di stato delle uscite			display LCD
Carico induttivo a norma EN 60947-5-1			
senza circuito di protezione esterno			
DC-13, $T_{0,95} = 72$ ms, $R = 48$ Ω, $L = 1.15$ H			
Fattore di contemporaneità		g	0.25
Durata di inserzione		% durata di inserzione	100
$T_{0,95} = 15$ ms, $R = 48$ Ω, $L = 0.24$ H			
Fattore di contemporaneità		g	0.25
Durata di inserzione		% durata di inserzione	100
con circuito di protezione esterno			
Fattore di contemporaneità		g	1
Durata di inserzione		% durata di inserzione	100
Max. frequenza di commutazione, max. durata di inserzione		Manovre	A seconda del circuito di protezione

Ethernet

Baudrate		MBit/s	10/100
Collegamenti			spina RJ45, 8-pin

Tipo di cavo		CAT5
--------------	--	------

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P _{vs}	W	2
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	55
Verifiche di progetto IEC/EN 61439			
10.2 Idoneità di materiali e componenti			
10.2.2 Resistenza alla corrosione			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Prova d'urto			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Diciture			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d'isolamento			
10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento			Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 EMC			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica			Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di controllo industriali (PLC) (EG000024) / modulo logico (EC001417)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Unitó di controllo / Unitó Di Controllo A Memoria Programmabile (Plc) / Modulo logico (PLC) (ecl@ss10.0.1-27-24-22-16 [AKE539014])			
tensione di alimentazione per AC 50 Hz		V	0 - 0
tensione di alimentazione per AC 60 Hz		V	0 - 0
tensione di alimentazione per DC		V	20.4 - 28.8
tipo di tensione di alimentazione			DC
corrente di commutazione		A	0.5
numero di ingressi analogici			4
numero di uscite analogiche			0
numero di ingressi digitali			8
numero di uscite digitali			4
con uscita relè			no
numero di interfacce HW Industrial Ethernet			1
numero di interfacce HW PROFINET			0
numero di interfacce HW seriali RS232			0
numero di interfacce HW seriali RS422			0
numero di interfacce HW seriali RS485			0
numero di interfacce HW seriali TTY			0
numero di interfacce HW USB			0
numero di interfacce HW parallele			0

numero di interfacce HW wireless		0
numero di interfacce HW altre		1
con interfaccia ottica		no
supporta protocollo TCP/IP		si
supporta protocollo PROFIBUS		no
supporta protocollo CAN		no
supporta protocollo INTERBUS		no
supporta protocollo ASI		no
supporta protocollo EIB		no
supporta protocollo MODBUS		si
supporta protocollo Data-Highway		no
supporta protocollo DeviceNet		no
supporta protocollo SUCONET		no
supporta il protocollo per LON		no
supporta il protocollo per PROFINET IO		no
supporta il protocollo per PROFINET CBA		no
supporta il protocollo per SERCOS		no
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus		no
supporta il protocollo per EtherNet/IP		no
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work		no
supporta il protocollo per DeviceNet Safety		no
protocollo INTERBUS per Safety		no
supporta il protocollo per PROFIsafe		no
supporta il protocollo per SafetyBUS p		no
supporta il protocollo per altri sistemi bus		no
standard radio Bluetooth		no
standard radio WLAN 802.11		no
standard radio GPRS		no
standard radio GSM		no
standard radio UMTS		no
link IO master		no
capacità di ridondanza		no
con display		si
grado di protezione (IP)		IP20
apparecchio base		si
ampliabile		si
apparecchio per ampliamento		no
con temporizzatore		si
montaggio su guida portante possibile		si
montaggio a parete/diretto possibile		si
montaggio frontale possibile		si
montaggio su rack possibile		no
adatto per funzioni di sicurezza		no
categoria secondo EN 954-1		senza
SIL secondo IEC 61508		senza
livello di performance secondo EN ISO 13849-1		senza
risorsa corrispondente (Ex ia)		no
risorsa corrispondente (Ex ib)		no
categoria di protezione antideflagrante per gas		senza
categoria di protezione antideflagrante per polvere		senza
larghezza	mm	71.5
altezza	mm	90
profondità	mm	58

Approvazioni

UL File No.		E205091
UL Category Control No.		NRAQ/7
North America Certification		UL listed
Degree of Protection		IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Dimensioni

