SAUTER **CB 500-3Q1**

Cella di carico a flessione e cella di carico shear beam in acciaio antiruggine



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Cella di misura
Gruppo di prodotti	Cella di carico
Famiglia di prodotti	CB Q1

Sistema di misura

Portata [Max]	500 kg
Cella di carico - Valore caratteristico - nominale	2 mV/V
Cella di carico - Valore caratteristico - varianza	0,002 mV/V
Celle di carico OIML classe	C3
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Alimentazione + Colore	verde
Alimentazione - Colore	nero
Segnale + Colore	rosso
Segnale - Colore	bianco
Celle di carico - Risoluzione (calibrabile)	3000 e
Cella di carico - Peso morto [Min] (%)	0%
Applicazioni di misura	massa
Directione de la forza	compressione
Celle di carico - Y-valore	10000
Cella di carico - Resistenza di entrata - nominale	400 Ω
Cella di carico - Resistenza di entrata - varianza	20 Ω
Cella di carico - Resistenza di uscita - nominale	350 Ω
Cella di carico - Resistenza di uscita - varianza	3 Ω
Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Min]	10 V
Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Max]	15 V
Cella di carico - Resistenza di isolamento - [Min]	5000 MΩ
Celle di carico - Errore combinato	0,017%
Coefficiente di temperatura - valore caratteristico	± 0.003% Sn. /5 °C
Tolleranza del segnale zero	≤± 2.0%Sn
Coefficiente di temperatura - segnale di zero	± 0.01% Sn. /5 °C
Errore di scorrimento (30 minuti)	<+- 0.016 Sn
Sovraccarico sicuro	150%
Carico di rottura	200%

Funzioni

Protetta IP - unità completa	IP68 IP69K

Design

Materiale	acciaio, inossidabile
Struttura	Barra a flessione
Dimensioni (Ø×A)	41,5×120 mm
Lunghezza cavo	3 m
Montaggio - applicazione della forza	Foro passante Ø 8,2 mm
Montaggio - dissipazione della forza	2 × foro passante Ø 8,2 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-30 °C
Temperatura ambiente [Max]	70 °C
Utilizzare la temperatura [Min]	-10 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di compressione)	963-263V

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761220737
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Imballaggio e spedizione

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Tempi di consegna	1 d

SAUTER **CB 500-3Q1**

Cella di carico a flessione e cella di carico shear beam in acciaio antiruggine

Dimensioni imballaggio (L×P×H)	250×155×60 mm
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	0,60 kg
Peso di spedizione	0,571 kg

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

