

PRO INSTA 30W 12V 2.6A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Gli alimentatori Weidmüller si sono affermati per l'alimentazione di moduli elettrici.

Sono impiegabili in ambienti industriali gravosi, nella piccola industria e negli edifici residenziali e sono dotati approvazioni internazionali. Weidmüller offre alimentatori e componenti aggiuntivi per applicazioni industriali:

- alimentatori non stabilizzati con trasformatore
- alimentatori switching primari
- convertitori DC/DC
- unità di controllo USV
- fusibili elettronici

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PRO INSTA 30W 12V 2.6A
Nr.Cat.	2580220000
Versione	
GTIN (EAN)	4050118590951
CPZ	1 Pezzo

PRO INSTA 30W 12V 2.6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	54 mm	Larghezza (pollici)	2,126 inch
Posizione verticale	90 mm	Altezza (pollici)	3,543 inch
Profondità	60 mm	Profondità (pollici)	2,362 inch
Peso netto	192 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio, max.	70 °C	Temperatura d'esercizio, min.	-25 °C
Temperatura di magazzino, max.	85 °C	Temperatura di magazzino, min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-25 °C...70 °C	Temperatura di magazzino	-40 °C...85 °C

Ingresso

Assorbimento di corrente AC	0.5 A @ 230 V AC / 1.0 A @ 100 V AC	Assorbimento di corrente DC	0.2 A @ 370 V DC / 0.5 A @ 120 V DC
Campo della tensione d'ingresso AC	85...264 V AC (deriva termica a 100 V AC)	Campo di frequenze AC	45...65 Hz
Campo tensione d'ingresso DC	95...370 V DC	Corrente di punta	max. 40 A
Fusibile d'ingresso (interno)		Prefusibile consigliato	2 A / DI, fusibile automatico 6 A, car. B, interruttore automatico 2...4 A, car. C, interruttore automatico
	Sì		
Tecnica di collegamento	PUSH IN	Tensione nominale d'ingresso	100 - 240 V CA / 120 - 340 V DC

Uscita

Carico capacitivo	Illimitato	Corrente d'uscita continua a $U_{nominale}$	2.6 A @ 55 °C, 1.625 A @ 55 °C
Corrente d'uscita nominale per U_{nom} .	2.6 A @ 55 °C	Ondulazione residua, picchi d'interruzione	< 50 mVss @ U_{Nenn} , Full Load
Tecnica di collegamento	PUSH IN	Tempo di salita	≤ 100 ms
Tensione di uscita	16...9 V (regolabile con potenziometro frontale)	Tensione nominale d'uscita	12 V DC ± 1 %

Dati generali

Esecuzione della custodia	Plastic, protective insulation	Grado di efficacia	85 %
Grado di protezione	IP20	MTBF	> 750.000 h nach IEC 61709 (SN29500)
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio	Orizzontale su guida DIN TS 35, distanza superiore e inferiore di 50 mm per passaggio flusso d'aria, distanza di 10 mm dai vicini gruppi attivi con pieno carico, 5 mm dai vicini gruppi passivi, montaggio in fila diretta con il 90% di carico nominale	Potenza dissipata, carico nominale	5,29 W
Potenza dissipata, funzionamento a vuoto	0,45 W	Temperatura d'esercizio	-25 °C...70 °C

PRO INSTA 30W 12V 2.6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

EMC / Urto / Vibrazione

Emissione acustica secondo EN55032	Classe B	Limitazione delle correnti armoniche di rete	EN 61000-4-2 (ESD) EN 61000-4-3 e EN 61000-4-8 (campi) EN 61000-4-4 (burst) EN 61000-4-5 (surge) EN 61000-4-6 (concluso) EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (Dips)
Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6	2,3 g	Controllo immunità ai disturbo secondo	EN 61000-4-2 (ESD) EN 61000-4-3 e EN 61000-4-8 (campi) EN 61000-4-4 (burst) EN 61000-4-5 (surge) EN 61000-4-6 (concluso) EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (Dips)
Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27	15 g in tutte le direzioni		

Isolamento

Grado di lordura	2	Grado di protezione	II
Tensione d'isolamento uscita/terra	0,5 kV	Tensione d'isolamento uscita/terra	3,5 kV
Tensione di isolamento ingresso/uscita	4 kV		

Sicurezza elettrica (norme applicate)

Allestimento con materiale d'esercizio elettronico	secondo EN50178 / VDE0160	Attrezzature elettriche delle macchine	secondo EN60204
Protezione contro correnti pericolose	A norma VDE0106-101	Separazione sicura / Protezione contro le scosse elettriche	VDE0100-410 / A norma DIN57100-410
Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching	according to EN 61558-2-16		

Dati di collegamento (ingresso)

Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.	12	Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.	24
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.	2,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.	0,25 mm ²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.	2,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, rigido , min.	0,25 mm ²
Tecnica di collegamento	PUSH IN		

Dati di collegamento (uscita)

Numero di morsetti	4 (++) / (-)	Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.	12
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.	24	Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.	2,5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.	0,25 mm ²	Sezione di collegamento cavo, rigido , max.	2,5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.	0,25 mm ²	Tecnica di collegamento	PUSH IN

Segnalazione

LED verde	Tensione d'esercizio OK
-----------	-------------------------


Foglio dati

PRO INSTA 30W 12V 2.6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Approvazioni

Istituto (CSA)		N° certificato (CSA)	70211209
----------------	---	----------------------	----------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002540	eClass 6.2	19-05-10-01
eClass 9.0	27-04-07-01	eClass 9.1	27-04-07-01

Approvazioni

Omologazioni	 
ROHS	Conforme

Downloads

Documentazione utente	Operating instruction
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Declaration of Conformity

Foglio dati**PRO INSTA 30W 12V 2.6A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni