



### Codifica d'ordine

**AS 12/60**

Vite di arresto per sensori serie F2

### Caratteristiche

- Imposta in sicurezza la posizione di arresto meccanico

### Dati tecnici

#### Dati meccanici

Forza di attuazione	min. 3 N max. 20500 N
Materiale	Acciaio 1.1191/AISI 1045 (C45)
<b>Dimensioni</b>	
A	M12 x 1
B	3 mm
C	8,8 mm
L	56 mm
L1	73,7 mm
L2	71,8 mm
L3	69,5 mm
Coppia di serraggio	max. 26 Nm

#### Informazioni generali

Indicazione	Serrare adeguatamente il controdado, se necessario
Dotazione	Vite di arresto Controdado

### Dimensioni

