

**D-SERIES DRW / DRH
SPW ECO 3CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Gli accessori per i relè della gamma D-SERIES includono:

- Basi relè
- LED / Moduli di protezione
- Clip di bloccaggio metalliche

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SPW ECO 3CO
Nr.Cat.	1220250000
Versione	D-SERIES DRW / DRH, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 3 Contatto di scambio, Corrente permanente: 16 A, Collegamento a vite
GTIN (EAN)	4032248100101
CPZ	10 Pezzo

**D-SERIES DRW / DRH
SPW ECO 3CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	38,7 mm	Larghezza (pollici)	1,524 inch
Posizione verticale	92,1 mm	Altezza (pollici)	3,626 inch
Profondità	31 mm	Profondità (pollici)	1,22 inch
Peso netto	64,1 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	60 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	60 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C
Umidità	35...85 % umidità relativa senza condensa	Temperatura d'esercizio	-40 °C...60 °C
Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...60 °C		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus)	E312083
------------------------	---------

Uscita

Tensione di commutazione nominale	500 V AC	Tensione di commutazione AC, max.	500 V
Corrente permanente	16 A		

Dati di contatto

Tipo di contatto	3 Contatto di scambio
------------------	-----------------------

Dati generali

Guida	TS 35	Colori	Nero
-------	-------	--------	------

Cordinazione di isolamento

Tensione nominale	500 V	Classe di sovratensione	II
Grado di lordura	2	Gruppo materiali isolanti	IIIb
Grado di protezione	IP10	Potenza dielettrica, Ingresso/Uscita	4 kV _{eff} / 1 min
Distanza in aria tra ingresso e uscita	≥ 3 mm	Distanza superficiale tra ingresso e uscita	≥ 5 mm
Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti	4 kV _{eff} / 1 min	Tensione impulsiva massima	7,3 kV (1,2/50 µs)

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

Norme	EN 60664-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, UL 508	N° certificato (cURus)	E312083
-------	--	------------------------	---------

**D-SERIES DRW / DRH
SPW ECO 3CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi		Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento	
	Collegamento a vite		8 mm
Coppia di serraggio, min.	0,5 Nm	Coppia di serraggio, max.	1,2 Nm
Campo di sezioni, min.	0,5 mm ²	Campo di sezioni, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	1,5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.	2,5 mm ²
Collegamento conduttore	Capocorda a forcina M4 (isolato)	Dimensione lama	Gr. PH2

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-16-03	eClass 8.1	27-37-16-03
eClass 9.0	27-37-16-03	eClass 9.1	27-37-16-03

Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	Per questo connettore femmina non è disponibile un collegamento trasversale.
	Per questo connettore femmina non sono disponibili cartellini di siglatura.

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads


Brochure/Catalogo	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	DE_PA_5600_160310_005.pdf

**D-SERIES DRW / DRH
SPW ECO 3CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Dimensional drawing



Graph

Curva limite di carico DC
Carico ohmico

Dimensional drawing