



Numero d'ordine

DoorScan Transfer Loop

Cavo di trasmissione dati della porta da collegare all'unità di comando del sensore DoorScan®, con schermatura e serracavo inclusi

- Cavo di trasmissione dei dati della porta per collegare il sensore al sistema di controllo
- Collegamento al modulo di interfaccia

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione di esercizio U_B max. 300 V

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)

Dati meccanici

Collegamento	Morsetto a vite , 6 poli
Materiale	Rivestimento del cavo: in poliammide PA 6 nero , Staffa a parete: ABS
Cavo	In PUR grigio a 6 fili
Diametro mantello	circa. 4,8 mm
Raggio di curvatura	min. 48 mm
Lunghezza	L 5000 mm
Peso	circa. 110 g

Informazioni generali

Dotazione Staffa a parete , Set viti , Scarico di trazione , Cavo , Rivestimento del cavo , Rivetto forato

Serie di corrispondenza

Serie DoorScan®