



Interruttore generale, 240 V, 125A, 1 unità passo

Tipo IS-125/1
Catalog No. 276286
Alternate Catalog No. IS-125/1

Programma di fornitura

Funzione di base			Sezionatore principale
Poli			a 1 polo
Applicazione			Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta
Corrente nominale	I_n	A	125
Assortimento			IS
Simbolo circuitale			

Dati tecnici

Elettrico

Conformità alle norme			EN 45545-2; IEC 61373
-----------------------	--	--	-----------------------

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I_n	A	125
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P_{vid}	W	6.2

Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P_{vid}	W	5.5
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P_{vs}	W	0
Potere di dissipazione	P_{ve}	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-5
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	40

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / interruttore per installazione in serie (EC001545)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Apparecchio Modulare Ad Integrazione In Serie Per Circ. Distrib. Corr. / Interruttore (apparecchio ad integrazione in serie) (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])

funzione di commutazione			altri
numero di contatti di chiusura			1
numero di contatti di riposo			1
numero di contatti invertitori			0
numero di poli			1
corrente di dimensionamento		A	125
tensione di dimensionamento		V	240
tensione nominale min.		V	240
potere di interruzione nominale		kA	10
resistenza a corto circuito (Icw)		kA	2
tipo di tensione di alimentazione			AC
separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)			no
con lampada di segnalazione			no
colore della calotta			
Tipo lampada			
base della lampada			
max. potenza della lampada		W	0
larghezza in unità di suddivisione			1
profondità di incasso		mm	69.5
grado di protezione (IP)			IP40

Dimensioni

