

**WPAK
JB 25-50**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Schermatura e messa a terra**

I conduttori di protezione e i terminali di schermatura Weidmüller dispongono di diverse tecnologie di collegamento, che vi permettono di proteggere efficacemente il personale e le apparecchiature dalle interferenze, ad esempio dei campi elettrici o magnetici. La gamma di Weidmüller si completa con una ampia varietà di accessori.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	JB 25-50
Nr.Cat.	1547500000
Versione	WPAK, Blocco con equalizzazione del potenziale, Sezione di dimensionamento: Collegamento a vite, Montaggio diretto
GTIN (EAN)	4050118387445
CPZ	10 Pezzo

**WPAK
JB 25-50**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	33 mm	Larghezza (pollici)	1,299 inch
Posizione verticale	32 mm	Altezza (pollici)	1,26 inch
Profondità	24 mm	Profondità (pollici)	0,945 inch
Peso netto	134,505 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio, max.	40 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	10 °C
Temperatura ambiente	-40°C bis +75°C	Temperatura di magazzinaggio	10 °C...40 °C

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Tipo di montaggio	se avvitato
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dati dei materiali

Materiale	Ottone	Colori	colore ottone
-----------	--------	--------	---------------

Dati dimensionamento

Grado di lordura	3
------------------	---

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Campo di sezioni, max.	50 mm ²	Campo di sezioni, min.	10 mm ²
Coppia di serraggio, min.	5 Nm	Direzione di collegamento	laterale
Lunghezza di spellatura	33 mm	Numero di collegamenti	2
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	50 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	10 mm ²
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Vite di serraggio	M 6

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000897	eClass 6.2	27-18-92-64
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	Qualificato secondo IEC 60947-7-2, può essere usato per legame funzionale equipotenziale e legame protettivo equipotenziale Montaggio su traccia passacavi con vite M6x9
---------------------------	--

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks