




Pulsante di sblocco, azzurro , RESET

Tipo M22-DZ-B-GB14  
Catalog No. 254834  
Alternate Catalog No. M22-DZ-B-GB14Q

## Programma di fornitura

|                             |  |  |                                                                                    |
|-----------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| accessori                   |  |  | Accessori generali                                                                 |
| Assortimento                |  |  | Accessori                                                                          |
| Funzione base accessori     |  |  | Pulsanti di sblocco                                                                |
| accessori                   |  |  | Pulsanti                                                                           |
| Funzione                    |  |  | Per relè termici in custodia                                                       |
|                             |  |  | Per relè termici in custodia<br>Diametro foro di montaggio 22,3 mm                 |
| Descrizione                 |  |  | Diametro foro di montaggio 22,3 mm                                                 |
| capsula                     |  |  | azzurra RESET                                                                      |
| <b>Colore</b>               |  |  |                                                                                    |
|                             |  |  |  |
| Anello frontale             |  |  | Anello frontale colore titanio                                                     |
| Collegamento a SmartWire-DT |  |  | no                                                                                 |
| utilizzo con                |  |  | ZW7...<br>ZE<br>Z5<br>ZB12<br>ZB32<br>ZB65<br>ZB150                                |

## Dati tecnici

### Generalità

|                      |  |    |           |
|----------------------|--|----|-----------|
| Temperatura ambiente |  |    |           |
| a giorno             |  | °C | -25 - +70 |

## Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

|                                                                             |                  |    |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| Dati tecnici per verifiche di progetto                                      |                  |    |                                                                                |
| Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione           | I <sub>n</sub>   | A  | 0                                                                              |
| Dissipazione per polo, in funzione della corrente                           | P <sub>vid</sub> | W  | 0                                                                              |
| Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente                   | P <sub>vid</sub> | W  | 0                                                                              |
| Dissipazione statica, indipendente dalla corrente                           | P <sub>vs</sub>  | W  | 0                                                                              |
| Potere di dissipazione                                                      | P <sub>ve</sub>  | W  | 0                                                                              |
| Temperatura ambiente di servizio min.                                       |                  | °C | -25                                                                            |
| Temperatura ambiente di servizio max.                                       |                  | °C | 70                                                                             |
| Verifiche di progetto IEC/EN 61439                                          |                  |    |                                                                                |
| 10.2 Idoneità di materiali e componenti                                     |                  |    |                                                                                |
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione                                           |                  |    | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.                          |
| 10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore                                |                  |    | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.                          |
| 10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale      |                  |    | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.                          |
| 10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari |                  |    | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.                          |
| 10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV                                       |                  |    | su richiesta                                                                   |
| 10.2.5 Sollevamento                                                         |                  |    | Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato. |
| 10.2.6 Prova d'urto                                                         |                  |    | Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato. |

|                                                          |  |  |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.2.7 Diciture                                          |  |  | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.                                                                     |
| 10.3 Grado di protezione degli involucri                 |  |  | Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.                                            |
| 10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale             |  |  | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.                                                                     |
| 10.5 Protezione contro scosse elettriche                 |  |  | Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.                                            |
| 10.6 Montaggio incassato di apparecchi                   |  |  | Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.                                            |
| 10.7 Circuiti interni e collegamenti                     |  |  | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.                                                        |
| 10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno |  |  | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.                                                        |
| 10.9 Caratteristiche d'isolamento                        |  |  |                                                                                                                           |
| 10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete          |  |  | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.                                                        |
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulso                      |  |  | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.                                                        |
| 10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante       |  |  | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.                                                        |
| 10.10 Riscaldamento                                      |  |  | Non pertinente.                                                                                                           |
| 10.11 Resistenza al corto circuito                       |  |  | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature. |
| 10.12 EMC                                                |  |  | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature. |
| 10.13 Funzione meccanica                                 |  |  | Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).         |

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                                                      |  |    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------|
| apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / elemento frontale per pulsante (EC000221)                                                                                                                                         |  |    |          |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Unitó Di Comando E Segnalazione / Elemento frontale per pulsante (ecI@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014]) |  |    |          |
| colore del pulsante                                                                                                                                                                                                                  |  |    | blu      |
| numero di punti di comando                                                                                                                                                                                                           |  |    | 1        |
| forma della lente                                                                                                                                                                                                                    |  |    | tondo    |
| diametro del foro                                                                                                                                                                                                                    |  | mm | 22.5     |
| larghezza dell'apertura                                                                                                                                                                                                              |  | mm | 0        |
| altezza dell'apertura                                                                                                                                                                                                                |  | mm | 0        |
| forma del pulsante                                                                                                                                                                                                                   |  |    | piatto   |
| illuminabile                                                                                                                                                                                                                         |  |    | no       |
| con copertura protettiva                                                                                                                                                                                                             |  |    | no       |
| etichettato                                                                                                                                                                                                                          |  |    | sì       |
| funzione di commutazione con bloccaggio a scatto                                                                                                                                                                                     |  |    | no       |
| tattile                                                                                                                                                                                                                              |  |    | sì       |
| con anello frontale                                                                                                                                                                                                                  |  |    | sì       |
| materiale dell'anello frontale                                                                                                                                                                                                       |  |    | plastica |
| colore dell'anello frontale                                                                                                                                                                                                          |  |    | cromo    |
| grado di protezione (IP), lato frontale                                                                                                                                                                                              |  |    | IP67     |
| tipo di protezione NEMA, lato frontale                                                                                                                                                                                               |  |    | 4X       |

Approvazioni

|                                      |  |  |                                                    |
|--------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------|
| Product Standards                    |  |  | UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN 60947; CE marking |
| UL File No.                          |  |  | E29184                                             |
| UL Category Control No.              |  |  | NKCR                                               |
| CSA File No.                         |  |  | 012528                                             |
| CSA Class No.                        |  |  | 3211-03                                            |
| North America Certification          |  |  | UL listed, CSA certified                           |
| Specially designed for North America |  |  | No                                                 |

