



Relè passo-passo, 240AC, 1 NA, 16A, 50Hz, 1unità passo

Tipo Z-S240/S
Catalog No. 265261

Abbildung ähnlich

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I_n	A	16
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P_{vid}	W	1.5
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P_{vid}	W	1.5
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-20
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	45

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / interruttore a impulsi (EC000188)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Apparecchio Modulare Ad Integrazione In Serie Per Circ. Distrib. Corr. / Teleinterruttore (interruttore corrente ad impulsi) (ecl@ss10.0.1-27-14-23-06 [AFZ818015])			
funzione			meccanico, interruttore
tipo di montaggio			barra DIN
larghezza in unità di suddivisione			1
profondità di incasso		mm	60
numero di contatti di chiusura			1
numero di contatti di riposo			0
numero di contatti invertitori			0
tensione di comando 1		V	240 - 240
tipo di tensione di comando 1			AC
frequenza della tensione di comando 1		Hz	50 - 50
tensione di comando 2		V	0 - 0
tipo di tensione di comando 2			AC
frequenza della tensione di comando 2		Hz	0 - 0
tensione di commutazione nominale		A	16
tensione di alimentazione		V	24 - 240
tipo di tensione di alimentazione			AC
carico max. lampada a incandescenza		W	2024
carico max. della lampada fluorescente		VA	2500
carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)		VA	2500
carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)		VA	2500
max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)		A	24
comando manuale possibile			si