

KERN CP100-3P9

Celle di carico Single Point in acciaio inossidabile con protezione IP69K



Sistema di misurazione

Classe OIML:	C3
Combined Error:	0,023 %
Load cell connection:	4-Leiter
Parametro nominale:	2
Portata [Max]:	100 kg
Resolution Load cell â Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-35 °C
Temperatura d'impiego massima:	65 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C
Temperatura d'impiego minima:	-10 °C

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	280 x 175 x 125 mm
Peso lordo:	3,252 kg
Peso netto:	2,736 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Dimensioni (LxPxA):	174 x 45 x 64 mm
Dimensioni piatto di pesata (LxPxA):	800 x 800 x 0 mm

Lunghezza cavo:	3 m
-----------------	-----

Piktogramme

STANDARD

