

> Controllori logici em4 & Millenium Evo interfaccia

Interfaccia Bluetooth

- > Connessione tramite smartphone o PC
- > Accesso al PLC con Crouzet Virtual Dispal o direttamente in Crouzet Soft
- > Programma, modifica parametri e download dati nelle vicinanze dell'impianto



Interfaccia Bluetooth

Guide de sélection	
Designazione	Codice prodotto
Interfaccia Bluetooth	88 980 112
Interfaccia Bluetooth + Ricevitore Bluetooth USB	88 980 116
Kits Bluetooth (Millenium EVO Ethernet 88 9750 111, interfaccia di memoria 88 980 112, ricevitore Bluetooth 88 980 116)	88 975 911
Kits Bluetooth (Millenium EVO senza Ethernet 88 9750 111, interfaccia di memoria 88 980 112, ricevitore Bluetooth 88 980 116)	88 975 901


Caratteristiche generali	
Finitura	Glossy black
Colore	Black RAL 9011
Materie	UL94 V0, 1272/2008/CE (Halogen free)
Certificazione prodotti	CE, cURus Listed
Conformità alla direttiva RED (secondo 2014/53/EU)	EN 300 328 V2.1.1 : Radio essential requirements EN 301 489-17 V3.1.1 : EMC essential requirements EN 301 489-1 V2.1.1 : EMC essential requirements EN 62479 :2010: Health essential requirements EN 60950-1 :2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2012 + A2:2013 : Safety essential requirements
Gamma di frequenza, potenza	2402 - 2480 MHz, +3dBm
Temperatura di funzionamento	-20 (-4 °F) → +60°C (140 °F) (+40°C (104 °F) in a non-ventilated enclosure) UL : Maximum surrounding air temperature of 50°C
Temperatura di stoccaggio	-40 (-40 °F) → +80°C (176 °F)
Umidità relativa	95% max. (no condensation or dripping water)
Altitudine massima di esercizio	Operation: 2000 m Transport: 3000 m
Resistenza alle scariche elettrostatiche	Immunity to ESD IEC/EN 61000-4-2, level 3
Resistenza alle correnti parassite HF (immunità)	Immunity to radiated electrostatic fields IEC/EN 61000-4-3, level 3 Immunity to fast transients (burst immunity) IEC/EN 61000-4-4, level 3 Immunity to shock waves IEC/EN 61000-4-5 Radio frequency in common mode IEC/EN 61000-4-6, level 3
Emissioni irradiate e condotte (secondo EN 55022/11 gruppo 1)	Class B
Protocollo	Bluetooth ≥ V4.2
Compatibilità hardware	Base 24 VDC power supply version
Potenza assorbita massima	0.25W @ 3.3V
Compatibilità software	Windows W7 min, Android 4.3 min

Grado di protezione (secondo CEI/EN 60529)	IP 20
Scala	≤ 10 m
Peso	Without packing: 9 g With packing: 15 g
Dimensioni	Without packing: 35 x 36 x 12 mm / 1.38 x 1.42 x 0.47 inch With packing: 80 x 140 x 30 mm / 3.15 x 5.51 x 1.18 inch

Schemi

Ingombro(mm)

Interfaccia Bluetooth



Warning:

The product information contained in this catalogue is given purely as information and does not constitute a representation, warranty or any form of contractual commitment. Crouzet Automatismes SAS and its subsidiaries reserve the right to modify their products without notice. It is imperative that we should be consulted over any particular use or application of our products and it is the responsibility of the buyer to establish, particularly through all the appropriate tests, that the product is suitable for the use or application. Under no circumstances will our warranty apply, nor shall we be held responsible for any application (such as any modification, addition, deletion, use in conjunction with other electrical or electronic components, circuits or assemblies, or any other unsuitable material or substance) which has not been expressly agreed by us prior to the sale of our products.