







**Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!**

# Misuratore d’umidità particolarmente facile da usare con lampada alogena in vetro al quarzo di alta qualità – disponibile anche nella versione con [d] = 10 mg, ideale per test rapidi ricorrenti

## Caratteristiche

- KERN DAB 200-2: Versione con minore risoluzione, che consente di raggiungere più rapidamente il criterio di spegnimento, con conseguente risparmio di tempo. Ideale per test rapidi e a campioni casuali
- Display grafico, retroilluminato, altezza cifre 14 mm
  - 1 Processo d‘essiccazione attivo
  - 2 Profilo d‘essiccazione attivo
  - 3 Criterio di spegnimento attivo
  - 4 Tempo d‘essiccazione trascorso
  - 5 Temperatura attuale
  - 6 Tasso attuale d‘umidità in %
- Lampada alogena in vetro al quarzo da 400 W
- Adatta per campioni insensibili alla temperatura
- Finestra di controllo utile sul campione
- Memoria interna alla bilancia per svolgimento automatico di 15 cicli di essiccazione completi e 5 processi di essiccazione eseguiti
- L‘ultimo valore misurato resta nel display fino a che non viene sovrascritto da una nuova misurazione
- 50 piatti per campioni inclusi
- Per ogni misuratore d‘umidità KERN, in Internet troverete un pratico manuale di applicazioni con numerosi esempi, impostazioni, suggerimenti e resoconti di esperienze
- Suggerimento: entrambi i modelli disponibili anche in versione a infrarossi, vedi *internet*

DI SERIE




OPZIONE




| KERN | DAB 100-3 | DAB 200-2 |
|---|---|---|
| **Divisione [d] Peso/Umidità (%)** | 0,001 g / 0,01 % | 0,01 g / 0,05 % |
| **Portata [Max]** | 110 g | 200 g |
| **Riproducibilità con campione da 2 g*** | 0,15 % | 1,5 % |
| **Riproducibilità con campione da 10 g*** | 0,03 % | 0,3 % |
| **Visualizzazione dopo essiccazione (Visualizzazione commutabile)** | | |
| **Umidità [%] = Tasso d‘umidità (M) dal peso ad umido (W)** | 20 % - 100 % | |
| **Contenuto secco [%] = Peso a secco (D) dal (W)** | 100 % - 20 % | |
| **Peso residuo (M)** | Valore assoluto in [g] | |
| **Intervallo temperature (in passi da)** | 40 °C - 199 °C (1 °C) | |
| **Modalità d‘essiccazione** | Essiccazione standard, Essiccazione delicata, Essiccazione rapida | |
| **Criteri di spegnimento** | Spegnimento automatico (perdita di peso di 2 mg in 45 s)<br>Quando scaduti tempi predeterminati (3 min – 99 min 59 s, intervalli di 10 s)<br>Spegnimento manuale tramite tasto | |
| **Interrogazione valori rilevati/ Emissione protocollo** | Intervallo regolabile da 1 s a 10 min (solo con stampante oppure PC) | |
| **Dimensioni totali L×P×A** | 240×365×180 mm | |
| **Peso netto** | 4,82 kg | |
| **Su richiesta Certificato DAkkS accr. \| Massa** | 963-127 | |
| **Su richiesta Cert. di calibrazione di fabrica \| Temperature** | 964-305 | |

* in funzione dell’applicazione