

KERN PNJ 12000-1M

KERN

Il nuovo standard nel laboratorio con il robusto sistema di pesata a diapason, opzionalmente con omologazione



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia di precisione
Famiglia di prodotti	PNJ

Sistema di misura

Sistema di pesata	Diapason
Portata [Max]	12000 g
Divisione [d]	0,1 g
Riproducibilità	0,1 g
Linearità	± 0,2 g
Peso minimo [Min]	5 g
Possibilità di valutazione della conformità	✓
Risoluzione	120.000
Range di tara	12000 g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso interno (automatica)
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,3 g
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	g
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%)	200 g
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	g dwt tl (Tw) tl (HK) ozt tl (Singap, Malays)

mo
lb
oz
tol

Unità preimpostata g

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	109×27 mm
Display altezza cifre	16,5 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	196×293×89 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	190×190 mm
Dimensioni superficie di pesata	190×190 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	190×190×89 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni

Determinazione percentuale	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	visivo
Visualizzazione capacità	✓
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	120.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	100 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	1 g
Numero pezzi di riferimento	10, 30, 50, 100
Protetta IP - display	nessuna protezione IP
Protetta IP - piattaforma	nessuna protezione IP
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	5

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie
------------	-----------------

KERN PNJ 12000-1M

KERN

Il nuovo standard nel laboratorio con il robusto sistema di pesata a diapason, opzionalmente con omologazione

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO AUS UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5,95 V, 1 A
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 4,75 mm, Ø interno 1,7 mm, lungo 9,5 mm
Batteria tensione	3 V
Batteria - Peso singolo	6,6 g

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %

Omologazione

Marchio CE	✓
Valutazione della conformità possibile ex works	✓
Classe di precisione	II
Divisione di verifica [e]	1 g

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-217
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	325×410×220 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,8 kg

Peso lordo ca.	5,0 kg
Peso di spedizione	5,9 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761179905
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

