



Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Il modello compact allround con robusto piatto di pesata in acciaio inossidabile per il laboratorio, l'industria e l'insegnamento

Caratteristiche

- Grazie alla realizzazione compatta e robusta, al potente display e all'alta precisione, questa serie è perfetta per l'utilizzo in laboratorio, per il controllo qualità, in produzione e nelle attività scolastiche e didattiche
- Grande piatto di pesata antiurto in acciaio inossidabile, removibile e quindi facile da pulire e igienizzare
- **1** Struttura estremamente piatta
- Tastiera ergonomica con grandi tasti e display LCD ad alto contrasto
- **2** Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
- Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia; per risultati di pesata di massima precisione
- Programma di calibrazione CAL per la registrazione di precisione della bilancia, pesi di calibrazione esterni dietro sovrapprezzo, vedi *pesi di calibrazione*

Dati tecnici

- Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 22 mm
- Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox
A $\varnothing$ 105 mm
B LxP 120x120 mm, raffigurato in grande
- Dimensioni totali LxPxA 225x160x50 mm
- Possibile funzionamento a batteria, 2x1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 70 h
- Alimentatore esterno, di serie
- Peso netto ca. 0,50 kg
- Temperatura ambiente ammessa 5 °C/40 °C

DI SERIE



OPZIONE



Modello	Portata	Divisione	Riproducibilità	Linearità	Piatto di pesata	Su richiesta Certificato DAkkS accr. KERN
	[Max] g	[d] g	g	g		
KERN						
EHA 500-2	500	0,01	0,03 g	$\pm 0,03$	A	963-127
EHA 500-1	500	0,1	0,3 g	$\pm 0,3$	A	963-127
EHA 1000-1	1000	0,1	0,3 g	$\pm 0,3$	B	963-127
EHA 3000-1	3000	0,1	0,3 g	$\pm 0,3$	B	963-127
EHA 3000-0	3000	1	3 g	± 2	B	963-127