


SAUTER CO 5-Y4

Cella di misura a bottone in miniatura in acciaio inossidabile

KERN

Design

Materiale	acciaio, inossidabile
Struttura	Cella di carico
Lunghezza cavo	2 m
Montaggio - applicazione della forza	Pezzo a pressione (dal lato cliente)
Montaggio - dissipazione della forza	Nido di stampo

Condizioni ambientali

Utilizzare la temperatura [Min]	0 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di compressione)	963-261V
---	----------

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761232884
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Imballaggio e spedizione

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	150×100×38 mm
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Cella di misura
Gruppo di prodotti	Cella di carico/di misura della forza
Famiglia di prodotti	CO Y4

Sistema di misura

Portata [Max]	5 kg
Campo di misura forza [Max] (N)	50 N
Cella di carico - Valore caratteristico - nominale	1 mV/V
Celle di carico OIML classe	G5
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Applicazioni di misura	forza massa
Directione de la forza	compressione
Cella di carico - Resistenza di entrata - nominale	350 Ω
Cella di carico - Resistenza di entrata - varianza	20 Ω
Cella di carico - Resistenza di uscita - nominale	350 Ω
Cella di carico - Resistenza di uscita - varianza	3 Ω
Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Min]	9 V
Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Max]	12 V
Cella di carico - Resistenza di isolamento - [Min]	5000 MΩ
Celle di carico - Errore combinato	0,5%

Funzioni

Protetta IP - unità completa	IP67
------------------------------	------