



Adattatore per sbarre, 3p, per NMZ1, 160A, UL508

Tipo Catalog No. NZM1-XAD160 104554

Programma di fornitura

Assortimento			sistema 60-mm Sistema Compact																											
Funzione di base			Adattatori per sbarre per interruttori NZM																											
Sotto gamma			Adattatori per interruttori automatici di potenza e sezionatori di potenza																											
Funzione			Per il montaggio sporgente su sbarre piatte in Cu 12 – 30 × 5 – 10, doppio e triplo profilo a T																											
Tensione nominale d'impiego	U _e	V AC	690																											
Resistente alla temperatura			a 120°C																											
Fattore di carico nominale			<table><tr><td></td><td colspan="4">Temperatura interna custodia</td></tr><tr><td></td><td>25° C</td><td>35° C</td><td>45° C</td><td colspan="2">55° C</td></tr><tr><td>NZM1 ≤ 125 A RDF</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>0,92</td><td colspan="2">0,84</td></tr><tr><td>NZM1 160 A RDF</td><td>1,00</td><td>0,94</td><td>0,88</td><td colspan="2">0,81</td></tr></table> IEC 61439: sbarra ≥ 120 mm ²						Temperatura interna custodia					25° C	35° C	45° C	55° C		NZM1 ≤ 125 A RDF	1,00	1,00	0,92	0,84		NZM1 160 A RDF	1,00	0,94	0,88	0,81	
	Temperatura interna custodia																													
	25° C	35° C	45° C	55° C																										
NZM1 ≤ 125 A RDF	1,00	1,00	0,92	0,84																										
NZM1 160 A RDF	1,00	0,94	0,88	0,81																										
autoestinguente			secondo UL 94																											
Resistenza alla corrente di fuga			CTI 200																											
Numero di poli			A 3 poli																											
Corrente nominale d'impiego	I _e	A	160																											
Larghezza di adattatore		mm	92																											
utilizzo con			NZM1 PN1 N(S)1																											
Cu factor		kg	0,25																											
Note																														
Per interruttori con collegamento standard tramite morsetto a mantello.																														
Collegamento al sistema a scelta, in alto o in basso, tramite pezzi di collegamento integrati.																														
In combinazione con la protezione contro i contatti IP2X aumento della protezione contro i contatti accidentali sul lato uscita dell'interruttore.																														
Montaggio a scatto sulla sbarra mediante la base combinata																														
Grazie alla base combinata, possibilità di regolazione dello spessore sbarre a 5 e 10 mm e indietro.																														
Potere nominale d'interruzione sotto corto circuito 35 kA a 480 V.																														
Il montaggio avviene mediante fissaggio sulla sbarra fuori tensione.																														

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / adattatore per sbarra colletttrice (EC001531)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduittura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Distribuzione Binari (Tecnologia Ns Di Commutazione) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (eci@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])			
componenti guida di supporto			senza
esecuzione del collegamento elettrico			altri
corrente nominale I _n		A	160
spessore min. del binario elettrificato		mm	5
spessore max. del binario elettrificato		mm	10
larghezza dell'adattatore		mm	92
larghezza delle guide		mm	30
distanza delle guide		mm	60

Approvazioni

Product Standards		UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 61439-1; CE marking
UL File No.		E140305
UL Category Control No.		DIHS, DIHS7
CSA File No.		236217
CSA Class No.		3211-37
North America Certification		UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability		Refer to approbation report
Specially designed for North America		No
Suitable for		Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker		Refer to approbation report
Max. Voltage Rating		600 V AC
Degree of Protection		Feeder circuits

Dimensioni

