



Kit di montaggio dell'interruttore principale, sinistro, dimensioni telaio 2



Tipo
Catalog No. NZM2-XS-L
 266642

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Entità della fornitura			Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con elemento rotativo Albero di prolunga NZM...-XV4 Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/ inglese Simbolo di pericolo (saetta nera su fondo giallo)
Assortimento			Accessori
accessori			Kit per interruttore generale montaggio laterale
Norma/Approvazione			UL/CSA, IEC
Grandezza			NZM2
Descrizione			Kit per impiego come interruttore generale
Funzione			Azionamento dell'interruttore sulla parete laterale del quadro elettrico ad armadio Installazione dell'interruttore su piastra di montaggio Standard, nero/grigio
Grado di protezione			IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Bloccoporta			Chiudibile in posizione 0 sulla maniglia con massimo 3 lucchetti modificabile per essere lucchettata in posizione I
Informazioni sulla progettazione			Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X.
azionamento			Comando a sinistra
utilizzo con			NZM2(-4) PN2(-4), N(S)2(-4)

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Verifiche di progetto IEC/EN 61439			
10.2 Idoneità di materiali e componenti			
10.2.2 Resistenza alla corrosione			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Prova d'urto			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Diciture			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d'isolamento			
10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento			Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / maniglia per apparecchi di commutazione (EC000229)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduittura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttori Di Potenza (Ns, < 1 Cv) / Impugnatura per unità di comando (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])

chiudibile		si
colore		nero
adatto per arresto d'emergenza		no
con asse		si
adatto per disgiuntore		si
adatto per sezionatore di carico		si

Approvazioni

Product Standards	UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.	E140305
UL Category Control No.	DIHS
CSA File No.	022086
CSA Class No.	1437-01
North America Certification	UL listed, CSA certified
Degree of Protection	IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Dimensioni

