



Sezionatore NH 3p morsetto a mantello 1,5 - 95 mm²; piastra di montaggio; NH000 & NH00

Tipo XNH00-A160-BT
Catalog No. 183026

Programma di fornitura

Funzione di base			Dispositivo di base
Poli			a 3 poli
Tipo di montaggio			Guide DIN Piastra di montaggio
Dimensioni			00
Tipo di connessione			Terminale a muffola
Corrente nominale d'impiego	I_e	A	160
Grado di protezione frontale (XNH installato)			IP20 (stato operativo) IP2XC (protezione contatti) IP10 (coperchio maniglia aperto)
Tensione nominale d'impiego	U_e	V AC	690
Tensione nominale di impiego	U_e	V DC	440
Corrente di cortocircuito nominale condizionale		kA	120 (500 V) 100 (690 V)
Comportamento alla fiamma			Autoestingente come da UL 94
Descrizione			Percorsi di corrente di rame elettrolitico, placcatura d'argento
Successore di			095558

Dati tecnici

Elettrico

Conformità alle norme			IEC/EN 60947-3
Tensione nominale d'impiego	U_e	V AC	690
Tensione nominale di impiego	U_e	V DC	440
Corrente nominale d'impiego	I_e	A	160
Frequenza nominale	f	Hz	40 - 60
Tensione nominale di isolamento	U_i	V AC	800
Dissipazione totale a I_{th} (senza fusibili)	P_v	W	9
Dissipazione all'80% (senza fusibili)	P_v	W	5.8
Tensione nominale di tenuta ad impulso	U_{imp}	kV	8
Categoria d'uso AC-23B			
Tensione nominale d'impiego AC	U_e	V AC	400
Corrente nominale d'impiego	I_e	A	160
Categoria di impiego AC-22B			
Tensione nominale d'impiego AC	U_e	V AC	500
Corrente nominale d'impiego	I_e	A	160
Categoria d'uso AC-21B			
Tensione nominale d'impiego AC	U_e	V AC	690
Corrente nominale d'impiego	I_e	A	160
Categoria d'uso DC-22B			
Tensione nominale di esercizio	U_e	V CC	250
Corrente nominale di esercizio	I_e	A	...160...
Categoria di impiego DC-21B			
Tensione nominale di esercizio	U_e	V CC	440
Corrente nominale di esercizio	I_e	A	...160...
Corrente di cortocircuito nominale condizionale		kA	120 (500 V) 100 (690 V)

Corrente nominale di breve durata ammissibile	I _{cw}	kA	7
Max fusibile			
Dimensioni in conformità con DIN VDE 0636-2			000 / 00
Blackout max consentito per ponticello di collegamento fusibile	P _v	W	12
Durata, elettrica	Cicli		300

Meccanico

Grado di protezione frontale (XNH installato)			IP20 (stato operativo) IP2XC (protezione contatti) IP10 (coperchio maniglia aperto)
Temperatura ambiente		°C	-25 - +55
Modalità nominale di esercizio			Operazione permanente
Attivazione			Attivazione manuale dipendente
Posizione di montaggio			verticale, orizzontale
Altitudine		mm	max. 2000
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/3
RoHS (secondo la Direttiva CE 2002/95/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo)			Si
Senso di alimentazione			A piacere
Lucchettabile			Si, opzionale
Sigillabile			Si, standard
Materiale			
Materiale			poliammide
Colore			grigio
Comportamento alla fiamma			Autoestinguente come da UL 94
Senza alogeni			Si
Test tensione			Si, finestre di ispezione scorrevoli
Durata meccanica	Cicli		1400
Resistenza alla corrente di fuga			CTI 600
Resistenza a temperatura		°C	125

Sezioni di collegamento

Collegamento piatto			
Diametro alesaggio			M8
Larghezza max. capicorda		mm	25
Sbarra collettore piatta		mm	20 x 10
Morsetto a mantello			
Flessibile		mm ²	1,5 - 95 Cu
Bandella in rame	numero lamelle x larghezza x spessore lamelle	mm	9 x 9 x 0,8
Morsetto a fascetta			
flessibile		mm ²	1,5 - 50 Cu
Bandella in rame	Numero lamelle x larghezza x profondità	mm	6 x 9 x 0,8
Morsetto a prisma			
flessibile		mm ²	10 - 70 Cu/Al
Morsetto a doppio prisma			
flessibile		mm ²	-

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I _n	A	160
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P _{vid}	W	3
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P _{vid}	W	9
Verifiche di progetto IEC/EN 61439			
10.2 Idoneità di materiali e componenti			

10.2.2 Resistenza alla corrosione		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento		Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Prova d'urto		Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Diciture		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri		Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.5 Protezione contro scosse elettriche		Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi		Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d'isolamento		
10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete		$U_i = 800 \text{ V AC}$
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento		Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica		Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / sezionatore con fusibili (EC001040)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttore Di Carico, Sezionatore, Interruttore Di Comando / Interruttore di carico/sezionatore con/senza fusibile (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])		
esecuzione come interruttore principale		no
esecuzione come interruttore di sicurezza		no
max. tensione d'esercizio nominale U_e per AC	V	690
corrente nominale permanente I_n	A	160
potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V	kW	0
corrente di corto circuito nominale condizionale I_{cc}	kA	120
resistenza a corrente di breve durata I_{cw}	kA	7
adatto per fusibili		HPC00
numero di poli		3
con monitoraggio fusibili		no
tipo di collegamento circuito elettrico principale		morsetto telaio
ingresso del cavo		altri
dotato di connettori		no
adatto per fissaggio a terra		sì
adatto per fissaggio frontale		no
adatto per installazione con sbarra colletttrice		no
esecuzione dell'elemento di azionamento		impugnatura coperchio
posizione dell'elemento di azionamento		davanti
azionamento a motore opzionale		no
azionamento a motore integrato		no
esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza		no
grado di protezione (IP), lato frontale		altri

Dimensioni

