

SAUTER BSWA-01

KERN

Strumento di taratura per la registrazione periodica dello strumento di misurazione del livello sonoro



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Accessori per la misurazione del livello sonoro

Sistema di misura

Fonometrico classe	Classe 1 Classe 2
Banda di frequenze [Max]	1010 Hz
Livello sonoro [Min] (db)	94 dB
Livello sonoro [Max] (db)	114 dB
Banda di frequenze [Min]	990 Hz
Unità di misura	dB
Tolleranza (% da [Max])	0,2%

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	70×70×50 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	70×70×50 mm
Materiale alloggiamento	plastica

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria capacità	3.000 mAh
Batteria tensione	3 V
Numero di celle della batteria	2
Batteria - Peso singolo	46 g
Batteria - Peso totale nell'articolo	92 g
Batteria - Struttura/forma	Celle singole
Capacità della batteria (Wh)	4,5 Wh

Condizioni ambientali

Utilizzare la temperatura [Min]	-10 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	50 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-291
Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-291

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	145×105×70 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,25 kg
Peso di spedizione	0,245 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761220201
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

