



CB Q1 · CB Q2
Cella di carico a flessione e cella di carico shear beam in acciaio antiruggine

Dati tecnici

- Precisione secondo OIML R60 C3
- Conforme a CE e RoHS
- Protezione antipolvere ed antispruzzo IP68/ IP69K (secondo EN 60529), ermeticamente saldato
- Acciaio inossidabile
- Campo di applicazione: Misurazione della forza di massa e pressione in condizioni ambientali difficili
- Adatto per bilance a piattaforma, bilance dosatrici, bilance a pavimento e altri dispositivi di pesata
- Attacco a 4 conduttori
- Valore caratteristico nominale: 2 mV/V
- Lunghezza cavo: 3 m
- Classe di precisione OIML R60 C6 o versione antiesplosione EX su richiesta

CB P1
Barra a flessione in acciaio nichelato

Dati tecnici

- Precisione secondo OIML R60 C3
- Conforme a CE e RoHS
- Protezione antipolvere ed antispruzzo IP67 (secondo EN 60529), ermeticamente incapsulato
- Acciaio nichelato
- Campo di applicazione: Misurazione della forza di massa e pressione in condizioni ambientali difficili
- Adatta per bilance a piattaforma, bilance per silo, bilance da letto e altri tipi di bilance
- Attacco a 4 conduttori
- Valore caratteristico nominale: 3 mV/V
- Lunghezza cavo: 3 m

Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

DI SERIE: IP 68 · IP 69K · 1 DAY

OPZIONE: DAkkS · ISO
[Max] ≤ 500 kg

Modello SAUTER	Carico nominale kg
CB 5-3Q1	5
CB 10-3Q1	10
CB 20-3Q1	20
CB 30-3Q1	30
CB 50-3Q1	50
CB 75-3Q1	75
CB 100-3Q1	100
CB 150-3Q1	150
CB 200-3Q1	200
CB 250-3Q1	250
CB 300-3Q1	300
CB 500-3Q1	500
CB 750-3Q2*	750
CB 1000-3Q2*	1000
CB 1500-3Q2*	1500

! * FINO A ESAURIMENTO DELLE SCORTE

DI SERIE: IP 67 · M · 1 DAY

OPZIONE: DAkkS · ISO

Modello SAUTER	Carico nominale kg
CB 100-3P1	100
CB 250-3P1	250