

KERN CCS 60K0.01L.

KERN

Sistema di conteggio per contare i pezzi più piccoli in grandi quantità massima di pesi da contare visualizzabili 999.999



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Sistema di conteggio
Famiglia di prodotti	CCS

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Bilancia per quantità - Numero articolo	TKFP 60V20LM-A
Bilancia di riferimento - Divisione [d]	10 mg
Bilancia di riferimento - numero articolo	CFS 3K-5
Bilancia di riferimento - Portata [Max]	3 kg
Riproducibilità	0,00002 kg
Linearità	±
Bilancia per quantità - Riproducibilità	0,002 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	50 kg (M1)
Bilancia per quantità - Portata [Max]	60 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,00005 kg
Bilancia di riferimento - Linearità	100 mg
Bilancia di riferimento - Riproducibilità	30 mg
Bilancia per quantità - Linearità	0,008 kg
Bilancia per quantità - Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,01 kg
Bilancia per quantità - Divisione [d]	0,002 kg
Bilancia di riferimento - Carico decentrato a 1/3 [Max]	60 mg
Tipo di bilancia	Bilancia a più campi

Unità di misura	kg lb
Unità preimpostata	kg
Cella di carico tipo	HBM PW6KRC3

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	20 mm

Design

Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	320×330×125 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	500×400 mm
Dimensioni superficie di pesata	500×400 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	500×400×124 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Lunghezza cavo	1,5 m
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	3 m

Funzioni

Funzione PreTare	✓
Funzione di memoria totale	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Funzione di conversione	✓
PLU - totale	100
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Pesate sottobilancia	No
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	1.200.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	50 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	500 mg
Numero pezzi di riferimento	n (qualsiasi numero di pezzi)
Protetta IP - display	IP23

KERN CCS 60K0.01L.

KERN

Sistema di conteggio per contare i pezzi più piccoli in grandi quantità massima di pesi da contare visualizzabili 999.999

Protetta IP - piattaforma	IP65
Protetta IP - cella di carico	IP65
Funzione di memoria	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	selezionabile
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	20

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie
------------	-----------------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Lunghezza cavo alimentatore	180 cm
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Interno più, esterno meno
Accumulatore	GAB-A04
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	70 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	60 h
Accumulatore tempo di carica	12 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	abhängig von Auflösung/Max depends on resolution and capacity
Numero di articolo per calibrazione DAkKS	962-129-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione


Tempi di consegna	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1040×640×230 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	16 kg
Peso lordo ca.	19 kg
Peso di spedizione	30,6 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761180123
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

