

## Istruzioni per l'uso

### Repellente per animali solare ad ultrasuoni

N. d'ordine 2342731

#### Uso previsto

Questo prodotto è un repellente per animali a ultrasuoni con sensore di movimento. È alimentato a batteria ed è dotato di un pannello solare integrato per la ricarica. Questo repellente per animali utilizza onde a ultrasuoni, allarmi acustici e luci stroboscopiche per allontanare gli animali.



#### Protezione d'ingresso

Il prodotto è adatto per l'uso in ambienti esterni. Offre un grado di protezione d'ingresso IP44, e garantisce una protezione contro l'infiltrazione di oggetti più grandi di 1 mm e di spruzzi d'acqua da qualunque direzione. **Non immergere il prodotto!**

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può comportare altri pericoli. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

#### Contenuto della confezione

- Prodotto
- 3 sezioni per il picchetto
- Cavo micro USB
- Istruzioni per l'uso



#### Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

#### Spiegazione dei simboli



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.

#### Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

#### a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.
- **Le persone che soffrono di epilessia fotosensibile possono essere soggette a crisi epilettiche o a perdita di conoscenza se esposte a certi tipi di luci lampeggianti o a particolari schemi di luci.**
- **Non utilizzare il prodotto vicino alle persone, in particolare ai bambini! L'orecchio umano può percepire una parte delle onde a ultrasuoni generate dal prodotto. L'esposizione prolungata può causare danni all'udito.**
- **Non utilizzare il prodotto in un'area dove sono presenti animali domestici, come ad esempio conigli, porcellini d'India, criceti, cani, ecc., poiché potrebbe causare loro diversi disturbi.**

#### b) Luce LED

- Attenzione, luce LED:
  - Non dirigere gli occhi verso la luce LED.
  - Non guardare il raggio direttamente o mediante strumenti ottici.



#### c) Batteria ricaricabile

- La batteria ricaricabile è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare la batteria ricaricabile. Il danneggiamento dell'involucro della batteria ricaricabile potrebbe causare esplosioni o incendi!
- Non cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare la batteria ricaricabile regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. Grazie alla tecnologia della batteria ricaricabile in uso, non è necessario far scaricare la batteria prima di ricaricarla.

#### d) Installazione

- Durante l'inserimento dei picchetti nel terreno, assicurarsi che non vi siano cavi, fili o tubi sotto alla superficie.
- La perforazione involontaria dei cavi elettrici può generare il rischio di scosse elettriche!

#### Elementi di comando



- 1 Pannello solare
- 2 LED: blu
- 3 Sensore PIR
- 4 LED: bianco
- 5 Emittitore di ultrasuoni
- 6 LED: bianco
- 7 Pulsante: **Accensione/Luce blu**
- 8 Pulsante: **Audio**
- 9 Sensore PIR/Indicatore di stato
- 10 Foro di montaggio del picchetto
- 11 Porta di carica: **Micro USB CC/5V**


#### Carica USB

1. Rimuovere con attenzione il coperchio dalla porta di carica **Micro USB CC/5V**
  2. Inserire un'estremità del cavo fornito in dotazione nella porta e collegare l'altra estremità ad una sorgente di alimentazione adatta. L'indicatore di stato (9) rimarrà acceso durante la carica e si spegnerà una volta completata la carica.
  3. Al termine della carica, riposizionare il coperchio.
- Per evitare infiltrazioni d'acqua, assicurarsi che il coperchio di tenuta sigilli completamente la porta di carica.

#### Installazione

##### Importante

- Rimuovere la pellicola protettiva che copre il pannello solare.
- Scegliere una posizione in cui il pannello solare è maggiormente esposto alla luce del sole. Se la luce solare non è sufficiente, caricare la batteria utilizzando il cavo di carica.
- Se si utilizza il picchetto, inserirlo in un terreno morbido. Non applicare una forza eccessiva.
- Il prodotto deve rimanere circa 15-20 cm sopra il livello del terreno. Non posizionare il prodotto in aree soggette a inondazioni.



- Il prodotto è dotato di piedini di gomma fissati alla base. È dunque possibile rimuovere il picchetto e posizionarlo sopra ad un oggetto.

#### Sensore PIR

Non coprire i sensori! I sensori genereranno un segnale quando un animale si trova entro il raggio di rilevamento del prodotto. Il segnale rimarrà attivo fino a 10 secondi dopo che l'animale se ne sarà andato. Per ulteriori informazioni sull'angolo e la distanza di rilevamento, vedere la sezione "Dati tecnici".

#### Funzionamento

##### Importante

- Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo o se il prodotto è rimasto inutilizzato per un certo periodo. Lasciando spento il prodotto, caricarlo alla luce del sole (12 ore), oppure utilizzare il cavo di carica (3 ore).
- Il prodotto non si attiverà automaticamente se viene caricato con il cavo di carica.

1. Per accendere il prodotto: premere e tenere premuto il pulsante **Accensione/Luce blu** fino all'attivazione del prodotto. Il prodotto eseguirà dapprima un auto test, poi imposterà la "Modalità 1 (predefinita)".
2. Premere il pulsante **Audio** per cambiare modalità.
  - Modalità 1 (predefinita): Onde sonore a ultrasuoni, LED bianco lampeggiante, allarme acustico, LED blu lampeggiante (si accende al buio).  
L'indicatore di stato PIR (9) si accenderà di verde quando questa modalità è attiva.
  - Modalità 2 (silenziosa): Onde sonore a ultrasuoni, LED bianco lampeggiante, LED blu lampeggiante (si accende al buio).  
L'indicatore di stato PIR (9) si spegnerà quando questa modalità è attiva.
3. Per spegnere il prodotto: premere e tenere premuto il pulsante **Accensione/Luce blu** per circa 1 secondo.

Per accendere/spegnere le luci blu lampeggianti, quando il prodotto è acceso premere il pulsante **Accensione/Luce blu**.

#### Manutenzione e pulizia

- Tenere sempre puliti i pannelli solari, per garantire la massima efficienza di carica.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.
- Se necessario, utilizzare un panno inumidito con acqua.

#### Smaltimento



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge. In questo modo, sarà possibile adempiere agli obblighi di legge e contribuire alla tutela dell'ambiente.

#### Dati tecnici

Tensione/Corrente di ingresso .....	Porta micro USB: 5 V/CC, 1 A, Pannello solare: 5 V, 120 mA, polisilicio
1 batteria ricaricabile .....	Agli ioni di litio 18650 da 3,7 V, 2200 mAh
Frequenza ultrasonica .....	15 - 50 kHz
Pressione acustica .....	95 dB
Grado di protezione .....	IP44
Sensori PIR .....	Numero di sensori: 3, angolo di rilevamento: 360°, distanza di rilevamento: max. 10 m
Allarmi .....	Onde a ultrasuoni, allarme acustico, luci stroboscopiche
Condizioni di esercizio .....	da -20 a +40 °C
Condizioni di conservazione ..	da -20 a +70 °C
Dimensioni (L x A x P) .....	115 x 115 x 480 mm
Peso .....	426 g