



Relè passo-passo, 230AC, 4 NA, 16A, 50Hz, 2unità passo

Tipo Z-S230/4S
Catalog No. 270335

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I_n	A	16
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P_{vid}	W	1.5
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P_{vid}	W	6
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-20
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	45

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / interruttore a impulsi (EC000188)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Apparecchio Modulare Ad Integrazione In Serie Per Circ. Distrib. Corr. / Teleinterruttore (interruttore corrente ad impulsi) (ecl@ss10.0.1-27-14-23-06 [AFZ818015])

funzione			meccanico, interruttore
tipo di montaggio			barra DIN
larghezza in unità di suddivisione			2
profondità di incasso		mm	60
numero di contatti di chiusura			4
numero di contatti di riposo			0
numero di contatti invertitori			0
tensione di comando 1		V	230 - 230
tipo di tensione di comando 1			AC
frequenza della tensione di comando 1		Hz	50 - 50
tensione di comando 2		V	0 - 0
tipo di tensione di comando 2			AC
frequenza della tensione di comando 2		Hz	0 - 0
tensione di commutazione nominale		A	16
tensione di alimentazione		V	240 - 415
tipo di tensione di alimentazione			AC
carico max. lampada a incandescenza		W	0
carico max. della lampada fluorescente		VA	0
carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)		VA	0
carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)		VA	0
max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)		A	0
comando manuale possibile			si

Dimensioni

