



Connettore per derivazione conduttore piatto con calotta per 400 V / 24 V DC

Tipo RA-C1-VP-PLM
Catalog No. 231574
Alternate Catalog No. RA-C1-VP-PLM

Programma di fornitura

Assortimento			Collegamento di rete a conduttore piatto RA-C1
Sotto gamma			Connettore per diramazione conduttore piatto 400 V AC/24 V DC
Funzione di base			Adattatore con calotta per 400 VAC/24 V DC
Descrizione			Adattatore con calotta
Informazioni sull'entità della fornitura			Pressacavo V-M25 da ordinare separatamente.
utilizzo con			
utilizzo con			RA-C1-PLF

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			EN 60998-2-1
Grado di protezione			IP65 IEC/EN 60529
Temperatura ambiente			
Funzionamento	θ	°C	-15 - +50
Stoccaggio	θ	°C	-40 - +70
Posizione di montaggio			facoltativa
Dimensioni esterne (L x H x P):		mm	94 x 57 x 79

Circuito principale

Tensione nominale d'impiego	U _e		500 V AC
Corrente nominale d'impiego	I _e	A	20
Organo di protezione linea		Tipo	PKE32/XTU-32 PKZM0-25 FAZ-C25/3

Circuito di comando

Tensione nominale d'impiego	U _e	V	24VDC
Corrente di impiego nominale	I _e	A	20

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-15
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	50

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / accessori per dispositivi tecnici di commutazione bassa tensione (EC002498)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Componente Per Tecnica Commutazione A Bassa Tensione / Componenti per tecnica commutazione a bassa tensione (accessori) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])			
tipologia accessorio			tecnica di collegamento