



Sistema di conteggio ad alta risoluzione per contare i pezzi più piccoli in grandi quantità massima di pesi da contare visualizzabile 999.999, opzionalmente con omologazione

Caratteristiche

- Con sistema di conteggio ad alta precisione KERN CCA è possibile di rimpiazzare in modo efficiente ed economico un numero considerevole di singole bilance
- Grazie alla omologazione opzionale, adatto anche per l'utilizzo in applicazioni con obbligo di omologazione
- Le bilance sono collegate tra loro con un cavo a Y RS-232, che offre la possibilità di collegare anche una stampante

Bilancia di riferimento KERN EWJ

- Questa bilancia di precisione utilizzabile anche singolarmente assicura la massima precisione grazie al collegamento di una piattaforma di pesata ad alto carico
- Aggiustamento automatico interno con comando cronologico ogni 2 h. Garantisce la massima precisione e rende il funzionamento indipendente dal luogo di installazione
- Gabbietta antivento in vetro, di serie, per modelli con [Max] = 600 g, espace di pesata L×P×A 134×128×80 mm
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Bilancia per quantità KERN IFS

- Il conteggio dei quantitativi dei pezzi può essere eseguito con la massima precisione sulla piattaforma di pesata IFS. In tal modo è possibile contare anche i pezzi più piccoli di grandi volumi
- Standard per l'industria pesante adatta per applicazioni industriali difficili
- Apparecchio indicatore con ampio tastierino e display LCD ad alto contrasto, per un migliore inserimento e una comoda lettura ad es. di valori di tara, pesi di riferimento, valori limite ecc
- Tre display per visualizzazione del peso, peso di riferimento e peso complessivo
- 100 memorie per articoli per dati base quali peso di riferimento, quantità di riferimento, peso del contenitore (sottrazione tara) ecc.
- L'ottimizzazione manuale del valore di riferimento rende sempre più preciso il valore medio del peso unitario
- Sommare pezzi in numero complessivo
- Stampa di data e ora
- Cella di carico Single-Point in alluminio, protezione antipolvere e antispruzzo IP65
- Copertina rigida di protezione sull'apparecchio indicatore sono incluso in dotazione



Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Dati tecnici

Bilancia di riferimento KERN EWJ

- Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox
[Max] 600 g: Ø 120 mm
1 [Max] 6000 g: L×P 155×145 mm
- Dimensioni totali L×P×A
[Max] 600 g: 220×340×180 mm (incl. gabbietta antivento)
[Max] 6000 g: 220×340×105 mm
- Peso netto
[Max] 600 g: ca. 3,2 kg
[Max] 6000 g: ca. 3,4 kg

Bilancia per quantità KERN IFS

- Dimensioni piattaforma di pesata, acciaio inox
A L×P×A 300×240×105 mm
B L×P×A 400×300×114 mm
C L×P×A 500×400×140 mm
- Dimensioni apparecchio indicatore
250×160×65 mm
- Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 3 m

Sistema di conteggio KERN CCA

- Cavo di collegamento ca. 1,5 m
- Peso netto
A ca. 9 kg
B ca. 14 kg
C ca. 16 kg

Nota: Nell'ambito commerciale vige l'obbligo di omologazione ufficiale

DI SERIE

OPZIONE

FACTORY

Modello	Bilancia per quantità		Piatto di pesata (Bilancia per quantità)	Bilancia di riferimento		Peso minimo del pezzo (Normale) g/pezzo	Su richiesta	
	Portata [Max] kg	Divisione [d] g		Portata [Max] g	Divisione [d] g		Omologazione	Certificato
KERN							KERN	DAkKS accr. KERN
CCA 6K-5M	3 6	1 2	A	600	0,01	0,2	965-228-216	962-128-127
CCA 6K-4M	3 6	1 2	A	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127
CCA 10K-5M	6 15	2 5	A	600	0,01	0,2	965-228-216	962-128-127
CCA 10K-4M	6 15	2 5	A	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127
CCA 30K-5M	15 30	5 10	B	600	0,01	0,2	965-228-216	962-128-127
CCA 30K-4M	15 30	5 10	B	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127
CCA 60K-5M	30 60	10 20	B	600	0,01	0,2	965-229-216	962-129-127
CCA 60K-4M	30 60	10 20	B	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127
CCA 100K-5M	60 150	20 50	C	600	0,01	0,2	965-229-216	962-129-127
CCA 100K-4M	60 150	20 50	C	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia. Non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente. Per l'omologazione necessitiamo l'indirizzo completo del luogo di utilizzo.