

KERN FXN 30K-2M

KERN

Bilancia da tavolo con protezione in acciaio inox e classe di protezione IP68, opzionalmente con omologazione



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia da tavolo protetta IP
Famiglia di prodotti	FXN

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Numero di portata	1
Portata [Max]	30 kg
Divisione [d]	0,01 kg
Riproducibilità	0,01 kg
Linearità	± 0,01 kg
Peso minimo [Min]	0,2 kg
Risoluzione	3.000
Range di tara	30 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	30 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	15 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,01 kg
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg g
Unità preimpostata	g
Cella di carico - resistenza della cella di carico [Min] (Ohm)	87

Cella di carico - resistenza della cella di carico [Max] (Ohm)	1050
Cella di carico tipo	ZEMIC L6D (C3)

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display barrette	6
Display altezza cifre	25 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	240×280×120 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	240×280×120 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	236×195 mm
Dimensioni superficie di pesata	236×195 mm
Materiale alloggiamento	acciaio inossidabile, plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Celle di carico - numero	1

Funzioni

Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Pesate sottobilancia	No
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	6.000
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	5 g
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	50 g
Numero pezzi di riferimento	10, 20, 50, 100, 200
Protetta IP - unità completa	IP68
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3 min 6 min 8 min off 4 min 5 min 2 min 1 min 7 min 9 min

KERN FXN 30K-2M

KERN

Bilancia da tavolo con protezione in acciaio inox e classe di protezione IP68, opzionalmente con omologazione

Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	5

Peso di spedizione	5,3 kg
--------------------	--------

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761180260
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY



Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	4×1.5 V Size D
Collegamento della batteria	Inserto per batteria
Batteria autonomia - con retroilluminazione	200 h
Batteria autonomia - senza retroilluminazione	400 h
Batteria tempo di carica	500 h
Batteria tensione	6 V
Batteria - Peso singolo	560 g
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	25 %
Umidità ambientale [Max]	95 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
Valutazione della conformità possibile ex works	✓
Classe di precisione	III
Divisione di verifica [e]	0,01 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-228
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	325×365×225 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,2 kg
Peso lordo ca.	4,4 kg