

KERN 318-31

KERN

Peso di milligrammi, E2, 1 mg, Filo, acciaio inossidabile lucidato



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	318

Sistema di misura

Peso di calibrazione - volume (cm ³)	0,0001
Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	160
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,0001
Peso di calibrazione OIML classe	E2
Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,006 mg
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	8000
OIML-conforme	✓

Design

Struttura peso	Filo
Dimensioni peso (L×P×A)	5×5×2 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato
Tipo di regolazione	Limare

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkks	962-351
---	---------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	5×5×2 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-009-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-009-600
Caso - Legno Numero di articolo	338-090-200

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761478497
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

