

KERN 318-34

KERN

Peso di milligrammi, E2, 10 mg, Filo, acciaio inossidabile lucidato



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	318

Sistema di misura

Peso di calibrazione - volume (cm ³)	0,0013
Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	160
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,0001
Peso di calibrazione OIML classe	E2
Peso di calibrazione - valore nominale	10 mg
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,008 mg
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	8000
OIML-conforme	✓

Design

Struttura peso	Filo
Dimensioni peso (L×P×A)	7×6×3 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato
Tipo di regolazione	Limare

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkks	962-354
---	---------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	7×6×3 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-009-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-009-600
Caso - Legno Numero di articolo	338-090-200

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761478527
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

