

# KERN CFS 6K0.1

**KERN**

Bilancia contapezzi professionale con alta risoluzione con 100 memorie per articoli e seconda interfaccia bilancia, risoluzione conteggio fino a 75.000 punti



|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Display altezza cifre - cifra più piccola | 4 mm  |
| Display altezza cifre                     | 20 mm |

## Design

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A)                             | 315×350×100 mm |
| Dimensioni dispositivo (L×P×H)                               | 320×350×125 mm |
| Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)                  | 315×350×125 mm |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P)                        | 295×225 mm     |
| Dimensioni superficie di pesata                              | 295×225 mm     |
| Materiale alloggiamento                                      | plastica       |
| Materiale piatto di pesata                                   | acciaio inox   |
| Livella                                                      | ✓              |
| Piedini di livellamento regolabili                           | ✓              |
| Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio | 0,1 Nm         |

## Funzioni

|                                                                           |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Funzione PreTare                                                          | ✓                                         |
| Funzione di memoria totale                                                | ✓                                         |
| Livello di miscela/somma                                                  | Sum A                                     |
| Funzione di conversione                                                   | ✓                                         |
| PLU - totale                                                              | 100                                       |
| Pesata tolleranza                                                         | ✓                                         |
| Pesata tolleranza - tipo di segnale                                       | acusticamente visivo                      |
| Pesate sottobilancia                                                      | No                                        |
| Funzione di conteggio                                                     | ✓                                         |
| Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)                      | 60.000                                    |
| Peso di riferimento conteggio inseribile                                  | ✓                                         |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi                                 | 100 mg                                    |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali         | 1 g                                       |
| Numero pezzi di riferimento                                               | n (qualsiasi numero di pezzi)             |
| Protetta IP - unità completa                                              | IP23                                      |
| Protetta IP - cella di carico                                             | IP65                                      |
| Funzione di memoria                                                       | ✓                                         |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore | 3 min<br>off<br>5 min<br>30 min<br>15 min |

## Categoria

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Marchio               | KERN                |
| Categoria di prodotto | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti    | Bilancia contapezzi |
| Famiglia di prodotti  | CFS                 |

## Sistema di misura

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Sistema di pesata                | Estensimetro                   |
| Portata [Max]                    | 6 kg                           |
| Divisione [d]                    | 0,0001 kg                      |
| Riproducibilità                  | 0,0001 kg                      |
| Linearità                        | ± 0,0002 kg                    |
| Risoluzione                      | 60.000                         |
| Range di tara                    | 6 kg                           |
| Possibilità di regolazione       | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 1 kg (F2); 5 kg (F2)           |
| Possibili punti di regolazione   | 6 kg                           |
| Tempo di stabilizzazione         | 2 s                            |
| Tempo di riscaldamento           | 120 min                        |
| Carico decentrato a 1/3 [Max]    | 0,0005 kg                      |
| Tipo di bilancia                 | Bilancia a portata unica       |
| Unità di misura                  | kg<br>lb                       |
| Scorrimento massimo (15 minuti)  | 1 g                            |
| Scorrimento massimo (30 minuti)  | 2 g                            |
| Unità preimpostata               | g                              |

## Display

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Tipo di display         | LCD |
| Display retroilluminato | sì  |

# KERN CFS 6K0.1



Bilancia contapezzi professionale con alta risoluzione con 100 memorie per articoli e seconda interfaccia bilancia, risoluzione conteggio fino a 75.000 punti

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Funzione di tara               | manualmente (più volte) |
| Numero di tasti per il comando | 20                      |

## Interfaccia

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Interfacce | RS-232 di serie<br>Interfaccia della seconda bilancia |
|------------|-------------------------------------------------------|

## Alimentazione

|                                                                         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Alimentazione in dotazione                                              | Alimentatore                  |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione | EURO<br>UK<br>US<br>CH        |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale                 | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH |
| Lunghezza cavo alimentatore                                             | 180 cm                        |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]                   | 220 V - 240 V AC, 50 Hz       |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]                   | 12 V, 500 mA                  |
| Tipo di batteria/accumulatore                                           | Pb                            |
| Accumulatore                                                            | GAB-A04                       |
| Accumulatore autonomia - con retroilluminazione                         | 40 h                          |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione                       | 70 h                          |
| Accumulatore tempo di carica                                            | 14 h                          |
| Accumulatore opzionale                                                  | Accu opzionale                |

## Condizioni ambientali

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente [Min]      | 0 °C   |
| Temperatura ambiente [Max]      | 40 °C  |
| Umidità ambientale [Min]        | 0 %    |
| Umidità ambientale [Max]        | 80 %   |
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -20 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 60 °C  |

## Omologazione

|            |   |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

## Servizi

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Numero di articolo per calibrazione DAkKS        | 963-128 |
| Numero di articolo per certificato di conformità | 969-517 |

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tempi di consegna              | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 455×380×215 mm  |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 3,2 kg          |
| Peso lordo ca.                 | 4,4 kg          |
| Peso di spedizione             | 7,4 kg          |

## Informazioni sul prodotto

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| GTIN/Numero EAN       | 4045761124332             |
| Classificazione REACH | nessuna sostanza proibita |

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

