

📖 Istruzioni per l'uso

UC-3ACX004
Caricatore USB GaN da 65 W

N. d'ordine: 2745929



1 Uso previsto

Il prodotto consiste in un caricatore USB-C® e USB-A GaN (nitruro di gallio) con supporto per la ricarica rapida PD (con sistema unico di alimentazione). Supporta 4 diversi tipi di spina; vedere la sezione [Dati tecnici](#) ► 2].

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

2 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- 3 spine intercambiabili
- Istruzioni per l'uso

3 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni più recenti sul prodotto sul sito www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

4 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.



Questo prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti interni chiusi e asciutti. Non deve bagnarsi o essere esposto all'umidità, in quanto ciò può causare scosse elettriche fatali!



Classe di protezione 2 (isolamento doppio o rinforzato/isolamento di protezione).

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

- Non accendere il prodotto dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa generata potrebbe danneggiarlo irrimediabilmente. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Sicurezza elettrica



Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di rete e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- Collegare la videocamera ad una presa di alimentazione di rete facilmente accessibile.
- Collegare il prodotto esclusivamente a una presa elettrica della rete pubblica. Prima del collegamento, assicurarsi che la tensione specificata sulla targhetta corrisponda a quella del proprio fornitore di energia elettrica.
- Non collegare o scollegare la videocamera con le mani bagnate. Sussiste il pericolo di scossa elettrica.
- Per motivi di sicurezza, scollegare il prodotto dalla presa elettrica durante i temporali.
- Evitare di toccare il prodotto nel caso in cui fossero presenti segni evidenti di danni, in caso contrario sussiste il pericolo di scosse elettriche fatali! Procedere nel modo seguente:
 - Scollegare la rete elettrica dal prodotto (disinserire l'interruttore corrispondente o rimuovere il fusibile di sicurezza, dopodiché disinserire l'interruttore differenziale corrispondente).
 - Rimuovere il prodotto dalla presa elettrica.
 - Evitare di utilizzare il prodotto nuovamente. Evitare che altri possano utilizzarlo.

5.6 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

6 Spine intercambiabili


- Oltre alla spina integrata, sono disponibili tre spine intercambiabili.
- Ripiegare la spina integrata nell'alloggiamento prima di utilizzare una spina intercambiabile. L'attacco deve scattare in posizione.
- Fare scorrere l'interruttore di sblocco sul fondo della spina per sbloccare un attacco.

7 Combinazioni di ricarica


La potenza massima di carica dipende dalla combinazione di porte utilizzata.

Questi schemi mostrano diverse combinazioni di porte e uscite massime.


7.1 1 porta



7.2 2 porte



7.3 3 porte



8 Pulizia

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
3. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

9 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

10 Dati tecnici

10.1 Generale

Tipi di spina	TIPO A (USA), Tipo F (UE), Tipo G (UK), Tipo I (AU)
Porte di carica.....	2 porte USB-C®: - Sistema unico di alimentazione (PD 3.0) - Alimentazione programmabile (PPS) 1 porta USB-A: Carica super rapida

10.2 Dati conformi alla normativa UE 2019/1782

Produttore	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Numero di iscrizione nel registro delle imprese	HRB 3896
Identificatore del modello	UC-3ACX004
Tensione di ingresso	100 - 240 V/AC
Frequenza di ingresso CA	50/60 Hz
Tensione di uscita	USB-C® 1 / USB-C® 2: max 65,0 W
Corrente di uscita	5,0 V/CC, 3,0 A / 9,0 V/CC, 3,0 A / 12,0 V/CC, 3,0 A / 15,0 V/CC, 3,0 A / 20,0 V/CC, 3,3 A
Potenza di uscita	PPS: max 55,0 W 3,3 - 11,0 V/CC / 5,0 A USB-A 1 max 60,0 W 4,5 V/CC, 5,0 A / 5,0 V/CC, 4,5 A / 12,0 V/CC, 3,0 A / 20,0 V/CC, 3,0 A USB-C® 1 + USB-C® 2: max 45,0 W + max 20,0 W USB-C® 1: 5,0 V/CC, 3,0 A / 9,0 V/CC, 3,0 A / 12,0 V/CC, 3,0 A / 15,0 V/CC, 3,0 A / 20,0 V/CC, 2,3 A USB-C® 2: 5,0 V/CC, 3,0 A / 9,0 V/CC, 2,3 A / 12,0 V/CC, 1,7 A USB-C® 1 + USB-A 1: max 45,0 W + max 18,0 W USB-C® 1: 5,0 V/CC, 3,0 A / 9,0 V/CC, 3,0 A / 12,0 V/CC, 3,0 A / 15,0 V/CC, 3,0 A / 20,0 V/CC, 2,3 A USB-A 1: 5,0 V/CC, 3,0 A / 9,0 V/CC, 2,0 A / 12,0 V/CC, 1,5 A USB-C® 2 + USB-A 1: max 10,0 W + max 10,0 W USB-C® 2: 5,0 V/CC, 2,0 A USB-A 1: 5,0 V/CC, 2,0 A USB-C® 1 + USB-C® 2 + USB-A 1: max 45,0 W + max 10,0 W + max 10,0 W USB-C® 1: 5,0 V/CC, 3,0 A / 9,0 V/CC, 3,0 A / 12,0

V/CC, 3,0 A / 15,0 V/CC, 3,0 A / 20,0 V/CC, 2,3 A
USB-C® 2: 5,0 V/CC, 2,0 A
USB-A 1: 5,0 V/CC, 2,0 A

Rendimento medio in modo attivo	87,3 %
Rendimento a basso carico (10 %)	83,9 %
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	0,21 W

10.3 Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio	da 0 a +40 °C
Umidità di esercizio	5 - 95 % UR (senza condensa)
Temperatura di conservazione	da -10 a +60 °C
Umidità di conservazione	5 - 95 % UR (senza condensa)

10.4 Altro

Dimensioni (L x A x P) (circa)	30 x 44 x 72 mm
Peso (indicativo)	145 g

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2745929_V1_0523_dh_mh_it 824819723 11/01 en