

Il **MULTIWELD 200M** è un generatore monofase che combina i processi di saldatura **MIG/MAG**, filo animato e **MMA**. Il suo interfaccia intuitivo integra due schermi digitali che offrono delle regolazioni semplici e precise. Dotato di un sistema di srotolamento preciso a 4 rulli, la sua qualità di saldatura è impeccabile anche sull'alluminio.

MULTIPROCESSI

- **Saldatura MIG / MAG:**
 - filo di acciaio: Ø da 0,6 a 1,0 mm
 - filo di acciaio inossidabile: Ø da 0,8 a 1,0 mm
 - filo di alluminio: Ø 0,8 e 1,0 mm
 - filo animato (inversione di polarità): Ø 0,9 mm
- **Saldatura MMA:** elettrodi basici e rutili (fino a Ø 4 mm).

REGOLAZIONI MIG/MAG OTTIMIZZATE

- Regolazione manuale della dinamica dell'arco.
- **Aiuto alla saldatura** : la tabella sul frontale aiuta l'utente a regolare la tensione e il diametro del filo d'apporto a seconda dello spessore del materiale da saldare.

INTUITIVO

- Schermo leggibile anche con forte luminosità.
- Interfaccia semplice con tasti e manopole adatte alle mani inguantate per facilitare le regolazioni.

TRAINAFILO INTEGRATO

- Bobine fili compatibili : Ø 200 / 300 mm
- Trainafilo a 4 rulli potente per uno srotolamento efficace.
- Raccordo torcia Europeo che permette un montaggio/smontaggio rapido.

PRERISCALDAMENTO GAS CO2 PURA


- Presa preinstallata (36 V AC - 4.2 A) per riscaldatore del gas in saldatura sotto CO2 pura (riscaldatore non incluso).
- Compatibile presa elettrica US (tipo A) e EURO (tipi C/E/F).

ROBUSTO

- Ruote rinforzate che conferiscono stabilità e manovrabilità.
- Supporto per bombole di gas fino a 4 m³ (20L).



Fornito con



ACCESSORI (opzioni)



Kit saldatura per filo animato
Ø 0,9/1,0 & 1,2 mm
072336

+ 042346 (x1)



Cofanetto torcia
MB25 (250 A)
041233



Rullo tipo A

Acciaio / Inox	Ø 0.6 / 0.8	042339
	Ø 0.8 / 1.0	041189
Alluminio	Ø 0.8 / 1.0	041196
Filo animato	Ø 0.9 / 1.2	042346

Manometro



30 l/min
041622
041219
041646

50/60 Hz	A	I ₂ MMA	I ₂ MIG	Ø mm		200	300	Ø mm	Sterowanie elektroniczne	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		MIG-MAG		MMA		U ₀	cm	kg	IP	Chroniony & kompatybilny generator mocy (+/-15%)
				GAZ	NO GAZ						EN 60974-1 (40°C)	IA (60%)	100%	IA (60%)	100%						
230 V 1~	16	30 → 180	30 → 200	0.6 - 1.0	0.9	✓	✓	1.6 → 4		2 → 13	0.8 1.0	115 A	90 A	104 A	80 A	65	77 x 79 x 47	34.5	IP 21	9 kW	